

## G 7080 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Najvyššia energetická trieda A – Úspora energie a ochrana životného prostredia
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Suché do poslednej nitky – funkcia sušenia AutoOpen od Miele
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Mimoriadne ľahké otváranie a zatváranie dvierok – ComfortClose



EAN: 4002516918462 / Číslo materiálu: 12870490 /  
Číslo starého materiálu: 21708062OE1

| Všeobecné informácie                                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| označenie modelu                                                                     | G 7080 SCVi AutoDos         |
| Číslo materiálu výrobcu                                                              | 12870490                    |
| EAN number                                                                           | 4002516918462               |
| Class                                                                                | Gold                        |
| Vyhotovenie                                                                          |                             |
| Plne integrovaná umývačka riadu                                                      | •                           |
| Umývačka riadu so šírkou 60 cm                                                       | •                           |
| Dizajn                                                                               |                             |
| Farba ovládacieho panela                                                             | Nerez                       |
| Vyhotovenie ovládacieho panela                                                       | Plne integrovaný ovl. panel |
| Spôsob ovládania                                                                     | Tlačidlá voľby programu     |
| Displej                                                                              | 1-riadkový textový displej  |
| Farba displeja                                                                       | Biela                       |
| MultiLingua                                                                          | •                           |
| Komfort                                                                              |                             |
| Pripojenie k Miele@home                                                              | •                           |
| Automatické dávkovanie s PowerDisk                                                   | •                           |
| Pomôcka na zatváranie dvierok                                                        | AutoClose                   |
| Ukazovateľ zostatkového času                                                         | •                           |
| Predvoľba štartu až 24 h                                                             | •                           |
| Indikátor prevádzky                                                                  | optické a akustické         |
| Voľba jazyka na displeji                                                             | •                           |
| Hospodárnosť a udržateľnosť                                                          |                             |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G)                                                | A                           |
| Spotreba vody v programe Automatica v l od                                           | 6,0                         |
| Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch            | 8,4                         |
| Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh                                     | 0,54                        |
| Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh | 54                          |
| Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh                       | 0,29                        |
| Doba trvania programu ECO v minútach                                                 | 230                         |
| Príkon s predvoľbou času vo W                                                        | 0,90                        |
| Príkon vo vypnutom stave vo W                                                        | 0,30                        |
| Príkon v pohotovostnom režime vo W                                                   | 0,30                        |
| Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W                             | 0,90                        |
| Počet jedálenských súprav                                                            | 14                          |
| Trieda emisie hluku                                                                  | B                           |
| Emisie hluku v dB (A)                                                                | 43                          |
| EcoFeedback                                                                          | •                           |
| Technológia EcoPower                                                                 | •                           |
| Preukázaná hygiena                                                                   | •                           |
| Pripojenie na teplú vodu                                                             | •                           |
| Polovičné naplnenie                                                                  | •                           |
| Kvalita výsledkov                                                                    |                             |
| Umývanie výhradne s čerstvou vodou                                                   | •                           |

## G 7080 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516918462 / Číslo materiálu: 12870490 /

Číslo starého materiálu: 21708062OE1

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Sušenie AutoOpen                             | •                    |
| SensorDry                                    | •                    |
| Aktívne kondenzačné sušenie                  | •                    |
| BrilliantGlassCare                           | •                    |
| <b>Programy umývania</b>                     |                      |
| QuickPowerWash                               | •                    |
| ECO                                          | •                    |
| Automatika                                   | •                    |
| ComfortWash 45 °C                            | •                    |
| Intenzívny 75 °C                             | •                    |
| PowerWash                                    | •                    |
| ComfortWash+ 55 °C                           | •                    |
| Jemný                                        | •                    |
| Extra tichý 39 dB(A)                         | •                    |
| Údržba prístroja                             | •                    |
| Vypláchnuť soľ                               | •                    |
| <b>Možnosti umývania</b>                     |                      |
| AutoDos                                      | •                    |
| BottleClean                                  | •                    |
| Quick                                        | •                    |
| IntenseZone                                  | •                    |
| Extra čisté                                  | •                    |
| Extra suché                                  | •                    |
| <b>Usporiadanie košov</b>                    |                      |
| Uloženie príboru                             | Zásuvka 3D MultiFlex |
| Držiak na poháre FlexCare                    | 2                    |
| Nadstavec na šálky FlexCare                  | 1                    |
| Košové vybavenie                             | ExtraComfort         |
| MultiClip                                    | •                    |
| FlexCare Glass&Bottle                        | •                    |
| XL Assist                                    | •                    |
| <b>Bezpečnosť</b>                            |                      |
| Systém Waterproof                            | •                    |
| Kontrolná indikácia sít                      | •                    |
| <b>Technické údaje</b>                       |                      |
| Šírka výklenku minimálne v mm                | 600                  |
| Šírka výklenku maximálne v mm                | 600                  |
| Výška výklenku minimálne v mm                | 805                  |
| Výška výklenku maximálne v mm                | 870                  |
| Hĺbka výklenku v mm                          | 550                  |
| Šírka prístroja v mm                         | 598                  |
| Výška prístroja v mm                         | 805                  |
| Hĺbka prístroja v mm                         | 550                  |
| Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm | 116,5                |
| Hmotnosť netto v kg                          | 47,0                 |
| Celkový príkon v kW                          | 2,00                 |
| Napätie vo V                                 | 230                  |
| Istenie v A                                  | 10                   |

## G 7080 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516918462 / Číslo materiálu: 12870490 /

Číslo starého materiálu: 21708062OE1

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Počet fáz                                       | 1    |
| Elektrická frekvencia, štandardná               | 50   |
| Dĺžka privodnej hadice vody v m                 | 1,50 |
| Dĺžka vypúšťacej hadice vody v m                | 1,50 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m                  | 1,70 |
| Min. hmotnosť čelných dvierok v kg              | 4,0  |
| Max. hmotnosť čelných dvierok v kg              | 11,0 |
| [možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu] | 7,0  |
| [možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu] | 14,0 |

### Dodávané príslušenstvo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1 × PowerDisk            | • |
| Voucher na 6 × PowerDisk | • |


### Dostupné jazyky displeja

|                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>polski, română, srpski,<br>slovenčina, čeština, magyar |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## G 7080 SCVi AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)