

Triflex HX3 Hardfloor

Akumulátorový vysávač

vysokásaciavacia | doba prevádzky až 70 minút | rozpoznanie podlahovej krytiny | HEPA | pojazďové koliesko na tvrdú podlahu



- Zachytávanie prachu >99,99 %* na dôkladné a hygienické hĺbkové čistenie
- Režim Boost: na rýchlejšie čistenie silne znečistených oblastí
- Doba prevádzky: až 70 minút*** s Li-ion nabíjateľným akumulátorom VARTA.
- Patentovaný*** dizajn 3 v 1 vrátane funkcie odstavene pre zaparkovanie prístroja
- Filter HEPA: 99,999 %**** filtrácia odľahu pre najčistejší okolitý vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznanie podlahovej krytiny a nastavenie výkonu
- BrilliantLight: mimoriadne jasné predné svetlo LED na maximálnu detekciu prachu
- Displej: zobrazuje zostávajúci čas a dôležité údaje pre vysávanie bez stresu
- Twist2open: na hygienické a jednoduché vyprázdňovanie nádoby na prach
- Starostlivo vyvinuté a vyrobené v Nemecku spoločnosťou Miele & Cie. KG
- Hardfloor Care Tool: mäkké pojazďové koliesko na tichšie a šetrnejšie čistenie tvrdých podláh

* Pri zachytávaní prachu na tvrdej podlahe s prasklinami dosahujeme > 100% zachytávanie prachu na stupni výkonu HI, merané podľa IEC 62885-4:2024

** Platí pre stupeň výkonu MIN bez pripojenej elektrokefy Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999 % podľa normy IEC 62885-4:2020/HEPA podľa normy EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922735 / Číslo materiálu: 12878360 /

Číslo starého materiálu: 41WDL033EU2

Všeobecné informácie	
označenie modelu	Triflex HX3 Hardfloor
Číslo materiálu výrobcu	12878360
EAN number	4002516922735
Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX3
Typ motora	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
Typ a dizajn prístroja	
Farba spotrebiča	Casa sivá
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa MultiFloor XXL SEB 435 s BrilliantLight	•
Komfort pri obsluhu	
Režim Boost	•
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Dizajn 3 v 1	•
Filtrčný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	74,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hĺbka v mm	280
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Aktívna doba pri vysokej úrovni PowerUnit solo	70
Aktívna doba pri nízkej úrovni s elektrickým príslušenstvom	38
Aktívna doba pri vysokej úrovni s elektrickým príslušenstvom	15
Plošný výkon v m ²	160
Doba nabíjania v min	240
Dodávané príslušenstvo	
Elektrokefa MultiFloor XXL s BrilliantLight	•
Kefka na čistenie	Nie
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Hardfloor Care Tool	•