

## Triflex HX3 Plus

### Akumulátorový vysávač

vysoká sacia sila | doba prevádzky až 140 minút | rozpoznanie podlahovej krytiny | HEPA | sada príslušenstva



- Zachytávanie prachu >99,99 %\* na dôkladné a hygienické hĺbkové čistenie
- Režim Boost: na rýchlejšie čistenie silne znečistených oblastí
- Doba prevádzky: až 140 minút\*\*\* s Li-ion nabíjateľným akumulátorom VARTA.
- Patentovaný\*\*\* dizajn 3 v 1 vrátane funkcie odstavenie pre zaparkovanie prístroja
- Filter HEPA: 99,999 %\*\*\*\* filtrácia odľahu pre najčistejší okolitý vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznanie podlahovej krytiny a nastavenie výkonu
- BrilliantLight: mimoriadne jasné predné svetlo LED na maximálnu detekciu prachu
- Displej: zobrazuje zostávajúci čas a dôležité údaje pre vysávanie bez stresu
- Twist2open: na hygienické a jednoduché vyprázdňovanie nádoby na prach
- Starostlivo vyvinuté a vyrobené v Nemecku spoločnosťou Miele & Cie. KG
- Súprava Premium: vrátane Hardfloor Care Tool a druhej batérie

\* Pri zachytávaní prachu na tvrdej podlahe s prasklinami dosahujeme > 100% zachytávanie prachu na stupni výkonu HI, merané podľa IEC 62885-4:2024

\*\* Platí pre stupeň výkonu MIN bez pripojenej elektrokefy Multi Floor XXL a pri použití 2 nabíjateľných akumulátorov

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% podľa normy IEC 62885-4:2020/HEPA podľa normy EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922742 / Číslo materiálu: 12878370 /

Číslo starého materiálu: 41WDL034EU2

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	Triflex HX3 Plus
Číslo materiálu výrobcu	12878370
EAN number	4002516922742
<b>Vyhotovenie</b>	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX3
Typ motora	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
<b>Typ a dizajn prístroja</b>	
Farba	Titánium PF
<b>Čistenie</b>	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 435 s osvetlením BrilliantLight	•
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
<b>Filtračný systém</b>	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
<b>Technické údaje</b>	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	74,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hĺbka v mm	280
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	2 x 70
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	2 x 38
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	2 x 15
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	2 x 160
Doba nabíjania v min	240
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Elektrická kefa Multi Floor XXL s BrilliantLight	•
Kefa na čistenie	Nie
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Prídavný akumulátor	•
Hardfloor Care Tool	•