

Triflex HX3 Plus Aqua
Akumulátorový vysávač
vysoká sacia sila | prevádzková doba až 140 min | detekcia podláh | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: hĺbkové čistenie a 360° svetlo pre viditeľnú čistotu
- Zachytávanie prachu >99,99 %* na dôkladné a hygienické hĺbkové čistenie
- Režim Boost: na rýchlejšie čistenie silne znečistených oblastí
- Doba prevádzky: až 140 minút*** s Li-ion nabíjateľným akumulátorom VARTA.
- Patentovaný*** dizajn 3 v 1 vrátane funkcie odstavenie pre zaparkovanie prístroja
- Filter HEPA: 99,999 %**** filtrácia odľahu pre najčistejší okolitý vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznanie podlahovej krytiny a nastavenie výkonu
- BrilliantLight: mimoriadne jasné predné svetlo LED na maximálnu detekciu prachu
- Displej: zobrazuje zostávajúci čas a dôležité údaje pre vysávanie bez stresu
- Twist2open: na hygienické a jednoduché vyprázdňovanie nádoby na prach
- Starostlivo vyvinuté a vyrobené v Nemecku spoločnosťou Miele & Cie. KG
- Súprava Premium: vrátane Hardfloor Care Tool a druhej batérie

* Pri zachytávaní prachu na tvrdej podlahe s prasklinami dosahujeme > 100% zachytávanie prachu na stupni výkonu HI, merané podľa IEC 62885-4:2024

** Platí pre stupeň výkonu MIN bez pripojenej elektrokefy Multi Floor XXL a pri použití 2 nabíjateľných akumulátorov

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% podľa normy IEC 62885-4:2020/HEPA podľa normy EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922766 / Číslo materiálu: 12878390 /
Číslo starého materiálu: 41WDL036EU2

Všeobecné informácie	
označenie modelu	Triflex HX3 Plus Aqua
Číslo materiálu výrobcu	12878390
EAN number	4002516922766
Vyhotovenie	
Akumulátorový vysávač	•
Označenie produktu	Triflex HX3
Typ motora	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
Typ a dizajn prístroja	
Farba	Obsidiánová čierna
Čistenie	
Technológia Vortex	•
Elektrokefa Multi Floor XXL SEB 435 s osvetlením BrilliantLight	•
Komfort pri obsluhu	
Parkovací systém pre prestávky pri vysávaní	•
Vymeniteľný lítiovo-iónový akumulátor	•
Funkcia 3 v 1	•
Filtračný systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filter	Filter HEPA Lifetime
Objem nádoby na prach v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Menovitá kapacita akumulátora v mAh	2500
Hlučnosť v dB	74,0
Šírka v mm	260
Výška v mm	1297
Hĺbka v mm	280
Hmotnosť v kg	3,6
Volt	25,2
Doba chodu pre stupeň MIN PowerUnit samostatne	2 x 70
Doba chodu pre stupeň MIN s elektropríslušenstvom	2 x 38
Doba chodu pre stupeň MAX s elektropríslušenstvom	2 x 15
Plošný výkon v m ²	2 x 160
Doba nabíjania v min	240
Dodávané príslušenstvo	
Elektrická kefa Multi Floor XXL s BrilliantLight	•
Kefa na čistenie	Nie
Nástenný držiak	•
Sieťový zdroj	•
Prídavný akumulátor	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Univerzálny čistiaci prostriedok (ml)	500