

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



- Veľký textový displej so sensorovým ovládaním – DirectSensor
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D

Prevedenie a dizajn

VitroLine

•

Prevedenie a dizajn

Zabudovateľná rúra na pečenie

•

Užívateľské výhody

TasteControl

•

Rýchloohrev

•

Predohrev

•

Pokrmový teplomer

s káblom

Udržiavanie teploty

•

Funkcia Crisp

•

Prevádzkové spôsoby

Horúci vzduch plus

•

Horný/spodný ohrev

•

Klimatické pečenie

•

Klimatické pečenie s automatickým pečením

•

Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus

•

Klimatické pečenie s intenzívnym pečením

•

Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom

•

Intenzívne pečenie

•

Automatické pečenie

•

Gril s cirkuláciou vzduchu

•

Gril

•

Spodný ohrev

•

Horúci vzduch Eco

•

Rozmrazovanie

•

Automatické programy

•

Automatické programy špecifické pre krajinu

•

Dizajn

Farba

Perleťová béžová

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home

•

Displej

DirectSensor

SoftOpen

•

SoftClose

•

MultiLingua

•

Časovo programovateľné dávky pary

•

Zobrazenie denného času

•

Synchronizácia času

•

Zobrazenie dátumu

•

Kuchynský budík

•

Programovanie začiatku prípravy

•

Programovanie konca prípravy

•

Programovanie trvania prípravy

•

Indikácia aktuálnej teploty

•

Indikácia požadovanej teploty

•

Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty

•

Navrhovaná teplota

•

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.




EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D

Vlastné programy	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Automatické využitie zostatkového tepla	•
Príkon v stave pohotovosti v W	0,8
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Pyrolytické samočistenie	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Parná tech./zásobovanie vodou	
Výkon výrobníka pary v kW	1,10
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	0,3
Sacia rúrka na nasávanie vody	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 LED spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50

H 7464 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.



EAN: 4002516936961 / Číslo materiálu: 12885000 / Číslo starého materiálu: 22746405D

Frekvencia v Hz	50
Istenie v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Káblový pokrmový teplomer	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ??, ?
??, ????, ????


H 7464 BP

Rúra na pečenie


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a LED osvetlením.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings