

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Veľa miesta – 4 okrúhle varné zóny
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel – ComfortSelect Plus
- Flexibilná inštalácia – Plug & Play, kanálová recirkulácia alebo odťahový systém



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	KMDA 7272-1 FL Silence
Číslo materiálu výrobcu	12904790
EAN number	4002516943136
Marketingová trieda	Silver
Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Odsávač pár na zapustenie	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Maximálny počet kuchynského riadu	4
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-220
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
4. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-180
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Komfort pri obsluhu	
Con@ctivity	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Farba displeja	Žltá
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,3
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Príkon v režime Stand-by vo W	0,8
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Trieda stupňa oddelenia tukov	A
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
ECO motor	•
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Silence Motor	•
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Filtračný systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	1
Odťah	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	205
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	533
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	606
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	41
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	64
Akustický výkon na intenzívnom stupni (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	68
Akustický tlak na min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |

EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	51,0
Hladina akustického tlaku na intenzívnom stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	54,0
Cirkulácia	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	160
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	475
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	510
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	46,0
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	68,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	70,0
Akustický tlak pri min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovácia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	200
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	200
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	15
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Dodávané príslušenstvo

Pripojovací kábel

Áno

Filter s aktívnym uhlím DKF 35-P

•


Adaptér Plug&Play

•


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air



Installation plan DVS150PP






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Individuálne varné zóny |



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template