

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí Flex
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel – ComfortSelect Plus
- Flexibilná inštalácia – Plug & Play, kanálová recirkulácia alebo odťahový systém



EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Všeobecné informácie

Identifikátor modelu	KMDA 7473-1 FL Silence
Číslo materiálu výrobcu	12904810
Číslo EAN	4002516943730
Marketingová trieda	Gold

Vyhotovenie

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
---	---

Prevádzkové spôsoby

Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	•

Dizajn

Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Ušľachtilá oceľ
Farba tukového filtra	Nerezová oceľ

Vybavenie varných zón

Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4

Varné zóny PowerFlex

Počet	4
Druh	Varná zóna Flex
Priemer v mm	Ø 110-210
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000

1. varná zóna/varný priestor

Pozícia	Vľavo
Druh	Varná oblasť Flex
Veľkosť v mm	210x420
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3700
Max. výkon vo W	3000

2. varná zóna/varný priestor

Pozícia	vpravo
Druh	Varná zóna Flex
Veľkosť v mm	210x420
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3700
Max. výkon vo W	3000

Komfort pri obsluhu

Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |



EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Smart Extras	
Integrácia Smart Home	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,3
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime vo W	2,0
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	10
Čas do automatického prepnutia do sieťového pohotovostného režimu v min	10
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača	•
CleanCover	•
Ochrana pri utieraní	•
Rýchle čistenie vnútorného priestoru odsávača pár	•
Intenzívne čistenie vnútorného priestoru odsávača pár	•
Odtah	
Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591	205
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591	533
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	606
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	41
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	64
Akustický výkon na intenzívnom stupni (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	68
Akustický tlak na min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	28,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	51,0
Hladina akustického tlaku na intenzívnom stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |



EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Cirkulácia

Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591	160
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591	475
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	510
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	46,0
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	68,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Akustický tlak pri min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20µPa) podľa EN 60704-2-13	57,0

Bezpečnosť

Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•

Technické údaje


Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	200
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	200
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	15
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6

Dodávané príslušenstvo


Pripojovací kábel	•
Filter s aktívnym uhlím DKF 35-P	•
Adaptér Plug&Play	•

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR. KMDA7473FL/FR. Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL Matt Finish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár




800 mm | Odsávanie a recirkulácia | SilenceMotor | Flex varná zóna |



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
6 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
14 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
9 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air

Installation plan DVS150PP

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-
1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR,
Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options