

G 7601 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Šetrite energiu, znížite náklady – správajte sa udržateľne so štítkom A-10 %
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Extrémne nízka hladina hluku len 41 dB(a) dB (A)
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Pohodlné, s dobrými výsledkami a ideálne pre všedný deň – koše ExtraComfort



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /
Číslo starého materiálu: 21760157OE1

Vyhodenie	
Zabudovateľná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerez CleanSteel
Vyhodenie ovládacieho panela	rovný
Spôsob ovládania	Dotykové ovládanie
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatické dávkovanie s PowerDisk	•
Pomôcka na zatváranie dvierok	AutoClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Kontrola funkčnosti	akustická regulácia hlasitosti, akustické, Displej
Voľba jazyka na displeji	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatica v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,2
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,48
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	49
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,31
Doba trvania programu ECO v minútach	270
Počet jedálenských súprav	14
Trieda emisie hluku	B
FlexiTimer s funkciou EcoStart	•
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatica	•
ComfortWash 45 °C	•

G 7601 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /

Číslo starého materiálu: 21760157OE1

Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Hygiena	•
SolarSpar	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Vypláchnuť soľ	•
Možnosti umývania	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	2
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Detská poistka	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	570
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	570
Hĺbka prístroja pri otvorených dvierkach v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	49,2
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka privodovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	3,0

G 7601 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516937593 / Číslo materiálu: 12906870 /

Číslo starého materiálu: 21760157OE1

Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	8,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	17,0

Dodávané príslušenstvo

1 × PowerDisk	•
Voucher na 6 × PowerDisk	•


Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
--	--

G 7601 SCi AutoDos

Zabudovateľná umývačka riadu

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)