

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



- Šetrite energiu, znížujete náklady – spravajte sa udržateľne so štítkom A-10 \*
- Ďalšie možnosti informácií a moderné prepojenie spotrebičov – Miele@home
- Extrémne nízka hladina hluku len 41 dB(a) dB (A)
- Umývanie čerstvou vodou – od 6.0 l spotreby vody v programe Automatic
- Pohodlné, s dobrými výsledkami a ideálne pre všedný deň – koše ExtraComfort

\* o 10 % úspornejšia ako hraničná hodnota (0,543 kWh) triedy energetickej účinnosti A



EAN: 4002516937913 / Číslo materiálu: 12906900 /  
Číslo starého materiálu: 21765862OE1

| Vyhodenie                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Plne integrovaná umývačka riadu                                                      | •                                                   |
| Umývačka riadu so šírkou 60 cm                                                       | •                                                   |
| Umývačka riadu XXL                                                                   | •                                                   |
| Dizajn                                                                               |                                                     |
| Farba ovládacieho panela                                                             | Obsidián čierna                                     |
| Vyhodenie ovládacieho panela                                                         | Plne integrovaný ovl. panel                         |
| Spôsob ovládania                                                                     | Dotykové ovládanie                                  |
| Displej                                                                              | 1-riadkový textový displej                          |
| Farba displeja                                                                       | Biela                                               |
| MultiLingua                                                                          | •                                                   |
| Komfort                                                                              |                                                     |
| Pripojenie k Miele@home                                                              | •                                                   |
| Automatické dávkovanie s PowerDisk                                                   | •                                                   |
| Pomôcka na zatváranie dvierok                                                        | AutoClose                                           |
| Ukazovateľ zostatkového času                                                         | •                                                   |
| Predvoľba štartu až 24 h                                                             | •                                                   |
| Kontrola funkčnosti                                                                  | optické a akustické, akustická regulácia hlasitosti |
| Voľba jazyka na displeji                                                             | •                                                   |
| Hospodárnosť a udržateľnosť                                                          |                                                     |
| Trieda energetickej účinnosti (A – G)                                                | A                                                   |
| Spotreba vody v programe Automatica v l od                                           | 6,0                                                 |
| Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch            | 8,2                                                 |
| Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh                                     | 0,48                                                |
| Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh | 49                                                  |
| Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh                       | 0,31                                                |
| Doba trvania programu ECO v minútach                                                 | 270                                                 |
| Počet jedálenských súprav                                                            | 14                                                  |
| Trieda emisie hluku                                                                  | B                                                   |
| FlexiTimer s funkciou EcoStart                                                       | •                                                   |
| EcoFeedback                                                                          | •                                                   |
| Technológia EcoPower                                                                 | •                                                   |
| Preukázaná hygiena                                                                   | •                                                   |
| Pripojenie na teplú vodu                                                             | •                                                   |
| Polovičné naplnenie                                                                  | •                                                   |
| Príkion v pohotovostnom režime (režim spánku)                                        | 0,30                                                |
| Kvalita výsledkov                                                                    |                                                     |
| Umývanie výhradne s čerstvou vodou                                                   | •                                                   |
| Sušenie AutoOpen                                                                     | •                                                   |
| SensorDry                                                                            | •                                                   |
| Aktívne kondenzačné sušenie                                                          | •                                                   |
| BrilliantGlassCare                                                                   | •                                                   |
| Programy umývania                                                                    |                                                     |
| QuickPowerWash                                                                       | •                                                   |

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516937913 / Číslo materiálu: 12906900 /

Číslo starého materiálu: 21765862OE1

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| ECO                                          | •                    |
| Automatika                                   | •                    |
| ComfortWash 45 °C                            | •                    |
| Intenzívny 75 °C                             | •                    |
| PowerWash                                    | •                    |
| ComfortWash+ 55 °C                           | •                    |
| Jemný                                        | •                    |
| Hygiena                                      | •                    |
| SolarSpar                                    | •                    |
| Extra tichý 37 dB(A)                         | •                    |
| Údržba prístroja                             | •                    |
| Vypláchnuť soľ                               | •                    |
| <b>Možnosti umývania</b>                     |                      |
| AutoDos                                      | •                    |
| BottleClean                                  | •                    |
| Quick                                        | •                    |
| IntenseZone                                  | •                    |
| Extra čisté                                  | •                    |
| Extra suché                                  | •                    |
| <b>Usporiadanie košov</b>                    |                      |
| Uloženie príboru                             | Zásuvka 3D MultiFlex |
| Držiak na poháre FlexCare                    | 2                    |
| Nadstavec na šálky FlexCare                  | 1                    |
| Košové vybavenie                             | ExtraComfort         |
| MultiClip                                    | •                    |
| FlexCare Glass&Bottle                        | •                    |
| XL Assist                                    | •                    |
| <b>Bezpečnosť</b>                            |                      |
| Systém Waterproof                            | •                    |
| Kontrolná indikácia sít                      | •                    |
| <b>Technické údaje</b>                       |                      |
| Šírka výklenku minimálne v mm                | 600                  |
| Šírka výklenku maximálne v mm                | 600                  |
| Výška výklenku minimálne v mm                | 845                  |
| Výška výklenku maximálne v mm                | 910                  |
| Hĺbka výklenku v mm                          | 550                  |
| Šírka prístroja v mm                         | 598                  |
| Výška prístroja v mm                         | 845                  |
| Hĺbka prístroja v mm                         | 550                  |
| Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm | 120,5                |
| Hmotnosť netto v kg                          | 49,0                 |
| Celkový príkon v kW                          | 2,00                 |
| Napätie vo V                                 | 230                  |
| Istenie v A                                  | 10                   |
| Počet fáz                                    | 1                    |
| Elektrická frekvencia, štandardná            | 50                   |
| Dĺžka prívodovej hadice vody v cm            | 1,50                 |
| Dĺžka odtokovej hadice vody v cm             | 1,50                 |

## G 7658 SCVi XXL AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



EAN: 4002516937913 / Číslo materiálu: 12906900 /  
Číslo starého materiálu: 21765862OE1

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Dĺžka elektrického vedenia v m     | 1,70 |
| Min. hmotnosť čelných dvierok v kg | 4,0  |
| Max. hmotnosť čelných dvierok v kg | 12,0 |

### Dodávané príslušenstvo

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1 × PowerDisk            | • |
| Voucher na 6 × PowerDisk | • |


### Dostupné jazyky displeja

|                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>magyar, polski, română,<br>slovenčina, srpski, čeština |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

G 7658 SCVi XXL AutoDos

Plne integrovaná umývačka riadu XXL

s automatickým dávkovaním vďaka AutoDos s integrovaným PowerDiskom.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)