


KM 8462 FL

Samostatná indukčná varná doska

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



- 4 varné zóny vrátane 1 výkonnej varnej oblasti PowerFlex
- Presné nastavenia centrálnym posuvným regulátorom SingleSlide vrát.prepojenia
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- 620 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie

EAN: 4002516950943 / Číslo materiálu: 12911380 / Číslo starého materiálu: 26184621D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	KM 8462 FL
Číslo materiálu výrobcu	12911380
EAN number	4002516950943
Marketingová trieda	Gold
Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2200
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 120 – 190
Max. výkon vo W	1850
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SingleSlide
Farba displeja	Žltá

KM 8462 FL

Samostatná indukčná varná doska

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



EAN: 4002516950943 / Číslo materiálu: 12911380 / Číslo starého materiálu: 26184621D

Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkonnosť vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkonnosť v režime Stand-by vo W	0,8
Príkonnosť v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 620 x 520
Rozmery (v x š) v mm	620 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	600/624 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	560 mm - 600 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490 mm - 500 mm
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	600
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	10
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624

KM 8462 FL

Samostatná indukčná varná doska

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



EAN: 4002516950943 / Číslo materiálu: 12911380 / Číslo starého materiálu: 26184621D

Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 524

Celkový príkon v kW 7,36

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,6

Napätie vo V 230

Frekvencia v Hz 50-60


Dodávané príslušenstvo

Pripojovací kábel Áno


KM 8462 FL

Samostatná indukčná varná doska

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



KM8462FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8462FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)