

KM 8463 FX

Samostatná indukčná varná doska

592 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



- 4 varné zóny vrátane 1 výkonnej varnej oblasti PowerFlex
- Presné nastavenia centrálnym posuvným regulátorom SingleSlide vrát.prepojenia
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- 592 mm mm šírka pre montáž bez rámu na zapustenie

EAN: 4002516951117 / Číslo materiálu: 12911390 / Číslo starého materiálu: 26184631D

| | |
|--|------------------------|
| Všeobecné informácie | |
| označenie modelu | KM 8463 FX |
| Číslo materiálu výrobcu | 12911390 |
| EAN number | 4002516951117 |
| Marketingová trieda | Gold |
| Spôsob ohrevu | |
| Spôsob ohrevu | Indukcia |
| Vyhotovenie | |
| Samostatne bez sporáka | • |
| Dizajn | |
| Elegantný sklokeramický povrch | • |
| Farba sklokeramiky | Čierna |
| Montáž bez rámu na zapustenie | • |
| Vybavenie varných zón | |
| Počet varných zón | 4 |
| Počet varných priestorov | 1 |
| Maximálny počet kuchynského riadu | 4 |
| Varné zóny PowerFlex | |
| Počet | 2 |
| Druh | Varná zóna PowerFlex |
| Veľkosť v mm | Ø 120 – 230 |
| Max. výkon vo W | 2100 |
| Max. príkon Booster vo W | 3650 |
| 1. varná zóna/varný priestor | |
| Pozícia | vpredu vľavo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Veľkosť v mm | Ø 100-160 |
| Max. výkon vo W | 1400 |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W | 2200 |
| 2. varná zóna/varný priestor | |
| Pozícia | vzadu vľavo |
| Druh | Varná zóna Vario |
| Veľkosť v mm | Ø 120 – 190 |
| Max. výkon vo W | 1850 |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W | 3000 |
| 3. varná zóna/varný priestor | |
| Pozícia | vpravo |
| Druh | Zóna varenia PowerFlex |
| Veľkosť v mm | 230x390 |
| Max. výkon vo W | 4200 |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W | 7360 |
| Komfort pri obsluhu | |
| Prepojenie s Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca | • |
| Ovládanie senzorovými tlačidlami | SingleSlide |
| Farba displeja | Žltá |
| Trvalé rozpoznávanie hrnca | • |

KM 8463 FX

Samostatná indukčná varná doska

592 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



EAN: 4002516951117 / Číslo materiálu: 12911390 / Číslo starého materiálu: 26184631D

| | |
|---|-----------------------------------|
| Funkcia Stop&Go | • |
| Ochrana pri utieraní | • |
| Funkcia Recall | • |
| Kuchynský budík | • |
| Automatika vypnutia | • |
| Automatika privedenia do varu | • |
| Udržiavanie teploty | • |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny) | • |
| Hospodárnosť a udržateľnosť | |
| Príkion vo vypnutom stave vo W | 0,3 |
| Príkion v režime Stand-by vo W | 0,8 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min | 10 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min | 10 |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 10 |
| Komfort pri údržbe | |
| Ľahko udržateľná sklokeramika | • |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Blokovacia funkcia | • |
| Zablokovanie sprevádzkovania | • |
| Integrovaný ochladzovací ventilátor | • |
| Ochrana proti prehriatiu | • |
| Indikácia zostatkového tepla | • |
| Technické údaje | |
| Rozmery (v x š x h) v mm | 51 x 592 x 492 |
| Rozmery (v x š) v mm | 592 x 51 x 492 |
| Rozmery v mm (šírka) | 592 |
| Rozmery v mm (výška) | 51 |
| Rozmery v mm (hĺbka) | 492 |
| Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm | 570 mm - 570 mm x 470 mm - 470 mm |
| Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm | 570/596 x 470/496 |
| Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm | 51 |
| Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 570 mm - 570 mm |
| Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku | 470 mm - 470 mm |
| Vnútny rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 570 |
| Vnútny rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 470 |
| Hmotnosť v kg | 10 |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 596 |
| Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie | 496 |

KM 8463 FX

Samostatná indukčná varná doska

592 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex



EAN: 4002516951117 / Číslo materiálu: 12911390 / Číslo starého materiálu: 26184631D

| | |
|--------------------------------|-------|
| Celkový príkon v kW | 7,36 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,6 |
| Napätie vo V | 230 |
| Frekvencia v Hz | 50-60 |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Pripojovací kábel | Áno |

