

KM 8565 FR

Samostatná indukčná varná doska

626 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



- 4 varné zóny vrátane 2 výkonných varných častí PowerFlex
- Presné nastavenia pomocou 4 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense— kompatibilné s M Sense
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- V 626 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku

EAN: 4002516951704 / Číslo materiálu: 12911430 / Číslo starého materiálu: 26185650D

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	KM 8565 FR
Číslo materiálu výrobcu	12911430
EAN number	4002516951704
Marketingová trieda	Gold
<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Žltá
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•

KM 8565 FR

Samostatná indukčná varná doska

626 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



EAN: 4002516951704 / Číslo materiálu: 12911430 / Číslo starého materiálu: 26185650D

Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkon v režime Stand-by vo W	0,8
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	52 x 626 x 526
Rozmery (v x š) v mm	626 x 52 x 526
Rozmery v mm (šírka)	626
Rozmery v mm (výška)	52
Rozmery v mm (hĺbka)	526
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	600 mm x 500 mm
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	45
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Hmotnosť v kg	11
Celkový príkon v kW	7,36
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

