

KM 8484 FL

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex XL



- 5 varné zóny vrátane 1 výkonnej varnej oblasti PowerFlex XL
- Presné nastavenia centrálnym posuvným regulátorom SingleSlide vrát.prepojenia
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- 806 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie

EAN: 4002516951711 / Číslo materiálu: 12911460 / Číslo starého materiálu: 26184841D

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	KM 8484 FL
Číslo materiálu výrobcu	12911460
EAN number	4002516951711
Marketingová trieda	Gold
<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Výhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	5
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	5
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	2
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-160
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2200
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 120 – 190
Max. výkon vo W	1850
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	v strede
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 140-220
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
<b>4. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360

KM 8484 FL

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex XL



EAN: 4002516951711 / Číslo materiálu: 12911460 / Číslo starého materiálu: 26184841D

<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SingleSlide
Farba displeja	Žltá
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 800 x 520
Rozmery (v x š) v mm	800 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	780/804 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	750 mm - 780 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	490 mm - 500 mm
Vnútny rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780

KM 8484 FL

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex XL




EAN: 4002516951711 / Číslo materiálu: 12911460 / Číslo starého materiálu: 26184841D

Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	13
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,36
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno


KM 8484 FL

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť PowerFlex XL



KM8484FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)