


KM 8595 FL

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



- 6 varných zón vrátane 3 výkonných varných častí PowerFlex
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense— kompatibilné s M Sense
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- 936 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie


EAN: 4002516951919 / Číslo materiálu: 12911500 / Číslo starého materiálu: 26185951D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	KM 8595 FL
Číslo materiálu výrobcu	12911500
EAN number	4002516951919
Marketingová trieda	Gold
Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	6
Počet varných priestorov	3
Maximálny počet kuchynského riadu	6
Varné zóny PowerFlex	
Počet	6
Druh	Varná zóna PowerFlex
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	v strede
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide

KM 8595 FL

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené




EAN: 4002516951919 / Číslo materiálu: 12911500 / Číslo starého materiálu: 26185951D

Farba displeja	Žltá
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkonnosť vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkonnosť v režime Stand-by vo W	0,8
Príkonnosť v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 936 x 520
Rozmery (v x š) v mm	936 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	936
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	916 mm x 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	916/940 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	916 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	916
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	16

KM 8595 FL

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



EAN: 4002516951919 / Číslo materiálu: 12911500 / Číslo starého materiálu: 26185951D

Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 940

Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie 524

Celkový príkon v kW 11,04

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,6

Napätie vo V 230

Frekvencia v Hz 50-60


Dodávané príslušenstvo

Pripojovací kábel Áno


KM 8595 FL

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8595FL, KM8595FL MattFinish, KM8595-2FL,
KM8595-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)