

KM 8575 FL

Samostatná indukčná varná doska

916 mm panoramatický dizajn | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



- 4 varné zóny vrátane 2 výkonných varných častí PowerFlex
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense– kompatibilné s M Sense
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- V 916 mm šírke a panoramatickom dizajne pre zapustenú alebo povrchovú inštaláciu

EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	KM 8575 FL
Číslo materiálu výrobcu	12911510
EAN number	4002516951926
Marketingová trieda	Gold
<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	250x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	250x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Žltá
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•

KM 8575 FL

Samostatná indukčná varná doska

916 mm panoramatický dizajn | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené




EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 916 x 408
Rozmery (v x š) v mm	916 x 51 x 408
Rozmery v mm (šírka)	916
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	408
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	896/920 x 388/412
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	886 mm - 896 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	386 mm - 388 mm
Vnútorý rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	896
Vnútorý rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	388
Hmotnosť v kg	12
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	920
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	412
Celkový príkion v kW	7,36
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Napätie vo V	230

KM 8575 FL

Samostatná indukčná varná doska

916 mm panoramatický dizajn | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

Frekvencia v Hz

50-60

**Dodávané príslušenstvo**


Pripojovací kábel

Áno


KM 8575 FL

Samostatná indukčná varná doska

916 mm panoramatický dizajn | Varné oblasti PowerFlex | M Sense pripravené



KM8575FL surface-mounted (\*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)