


KM 8585 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Varná oblasť PowerFlex | pripravené pre M Sense | MattFinish



- Odolný matný povrch pre sofistikovaný dizajn kuchyne – MattFinish
- 6 varné zóny vrátane 3 výkonných varných častí PowerFlex
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense– kompatibilné s M Sense
- 800 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu


EAN: 4002516951735 / Číslo materiálu: 12911540 / Číslo starého materiálu: 26185852D

Všeobecné informácie	
označenie modelu	KM 8585 FL MattFinish
Číslo materiálu výrobcu	12911540
EAN number	4002516951735
Marketingová trieda	Gold
Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Matná čierna
Povrch odolný voči poškrabaniu	MattFinish
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	6
Počet varných priestorov	3
Maximálny počet kuchynského riadu	6
Varné zóny PowerFlex	
Počet	6
Druh	Varná zóna PowerFlex
Veľkosť v mm	Ø 120 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	v strede
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	4200
Max. výkon s funkciou Booster vo W	7360
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230x390
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•

KM 8585 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Varná oblasť PowerFlex | pripravené pre M Sense | MattFinish




EAN: 4002516951735 / Číslo materiálu: 12911540 / Číslo starého materiálu: 26185852D

Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Žltá
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 800 x 520
Rozmery (v x š) v mm	800 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	780 mm x 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	780/804 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	15

KM 8585 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Varná oblasť PowerFlex | pripravené pre M Sense | MattFinish




EAN: 4002516951735 / Číslo materiálu: 12911540 / Číslo starého materiálu: 26185852D

Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,04
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno


KM 8585 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Varná oblasť PowerFlex | pripravené pre M Sense | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)