

KM 8685 FR

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense



- Celoplošná indukcia až pre 6 kusov kuchynského riadu
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense– kompatibilné s M Sense
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- V 806 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku

EAN: 4002516951834 / Číslo materiálu: 12911640 / Číslo starého materiálu: 26186850D

| Všeobecné informácie                                      |                     |
|---|---------------------|
| označenie modelu  | KM 8685 FR          |
| Číslo materiálu výrobcu                                   | 12911640            |
| EAN number  | 4002516951834       |
| Marketingová trieda                                       | Platinum            |
| Spôsob ohrevu   |                     |
| Spôsob ohrevu   | Indukcia            |
| Vyhotovenie   |                     |
| Samostatne bez sporáka                                    | •                   |
| Dizajn  |                     |
| Elegantný sklokeramický povrch                            | •                   |
| Farba sklokeramiky  | Čierna              |
| Nerezový rám  | •                   |
| Montáž položením na pracovnú dosku                        | •                   |
| Vybavenie varných zón                                     |                     |
| Počet varných zón   | 1                   |
| Počet varných priestorov                                  | 1                   |
| Maximálny počet kuchynského riadu                         | 6                   |
| 1. varná zóna/varný priestor                              |                     |
| Pozícia   | ľubovoľne voliteľné |
| Druh  | Celá plocha         |
| Veľkosť v mm  | 740x380             |
| Max. výkon vo W   | 2600                |
| Max. výkon s funkciou Booster vo W                        | 3650                |
| Komfort pri obsluhu                                       |                     |
| Prepojenie s Miele@home                                   | •                   |
| Con@ctivity   | •                   |
| Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca                  | •                   |
| M Sense ready   | •                   |
| Ovládanie senzorovými tlačidlami                          | MultiSlide          |
| Farba displeja  | Biela               |
| Inteligentné rozpoznávanie hrnca                          | •                   |
| Režim Profi   | •                   |
| Funkcia Stop&Go   | •                   |
| Ochrana pri utieraní                                      | •                   |
| Funkcia Recall  | •                   |
| Kuchynský budík   | •                   |
| Automatika vypnutia                                       | •                   |
| Automatika privedenia do varu                             | •                   |
| Udržiavanie teploty                                       | •                   |
| Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)    | •                   |
| Asistenčné programy                                       | •                   |
| Hospodárnosť a udržateľnosť                               |                     |
| Príkion vo vypnutom stave vo W                            | 0,3                 |
| Príkion v režime Stand-by vo W                            | 0,8                 |
| Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W | 2,0                 |
| Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min    | 10                  |

KM 8685 FR

Samostatná indukčná varná doska

806 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense



EAN: 4002516951834 / Číslo materiálu: 12911640 / Číslo starého materiálu: 26186850D

|   |                 |
|---|-----------------|
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min                       | 10              |
| Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min | 10              |
| <b>Komfort pri údržbe</b>   |                 |
| Ľahko udržateľná sklokeramika   | •               |
| <b>Bezpečnosť</b>   |                 |
| Bezpečnostné vypínanie  | •               |
| Blokovácia funkcia  | •               |
| Zablokovanie sprevádzkovania  | •               |
| Integrovaný ochladzovací ventilátor   | •               |
| Ochrana proti prehriatiu  | •               |
| Indikácia zostatkového tepla  | •               |
| <b>Technické údaje</b>  |                 |
| Rozmery (v x š x h) v mm  | 52 x 806 x 526  |
| Rozmery (v x š) v mm  | 806 x 52 x 526  |
| Rozmery v mm (šírka)  | 806             |
| Rozmery v mm (výška)  | 52              |
| Rozmery v mm (hĺbka)  | 526             |
| Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm                      | 780 mm x 500 mm |
| Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm                                       | 45              |
| Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku           | 780 mm          |
| Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku           | 500 mm          |
| Hmotnosť v kg   | 19              |
| Celkový príkon v kW   | 11,00           |
| Dĺžka elektrického vedenia v m  | 1,6             |
| Napätie vo V  | 230             |
| Frekvencia v Hz   | 50-60           |
| <b>Dodávané príslušenstvo</b>   |                 |
| Pripojovací kábel   | Áno             |

