

KM 8685 FL

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense



- Celoplošná indukcia až pre 6 ks kuchynského riadu
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvných regulátorov MultiSlide vrátane inteligentného prepojenia
- Pripravené na asistované varenie a smaženie s riadom M Sense – kompatibilné s M Sense
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu
- 800 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie

EAN: 4002516951759 / Číslo materiálu: 12911650 / Číslo starého materiálu: 26186851D

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	KM 8685 FL
Číslo materiálu výrobcu	12911650
Číslo EAN	4002516951759
Marketingová trieda	Platinum
Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	1
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	Dá sa ľubovoľne vybrať
Druh	Celá plocha
Veľkosť v mm	740x380
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Biela
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Režim Profi	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
Účinnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10

KM 8685 FL

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense




EAN: 4002516951759 / Číslo materiálu: 12911650 / Číslo starého materiálu: 26186851D

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 800 x 520
Rozmery (v x š) v mm	800 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	780 mm x 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	780/804 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	19
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno


KM 8685 FL

Samostatná indukčná varná doska

800 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8685FL, KM8685FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)