

## KM 8695 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense | MattFinish



- Odolný matný povrch pre sofistikovaný dizajn kuchyne – MattFinish
- Celoplošná indukcia až pre 6 kusov kuchynského riadu
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvníkov MultiSlide, vrátane inteligentnej siete
- Pripravené na varenie a smaženie s riadom MSense– kompatibilné s M Sense
- 936 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu

EAN: 4002516951780 / Číslo materiálu: 12911690 / Číslo starého materiálu: 26186952D

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	KM 8695 FL MattFinish
Číslo materiálu výrobcu	12911690
EAN number	4002516951780
Marketingová trieda	Platinová
<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	Indukcia
<b>Vyhotovenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Matná čierna
Povrch odolný voči poškrabaniu	MattFinish
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	1
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	Dá sa ľubovoľne vybrať
Druh	Celá plocha
Veľkosť v mm	870x380
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Biela
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Režim Profi	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8
Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10

KM 8695 FL MattFinish

Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Celá plocha | pripravené pre M Sense | MattFinish



EAN: 4002516951780 / Číslo materiálu: 12911690 / Číslo starého materiálu: 26186952D

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 936 x 520
Rozmery (v x š) v mm	936 x 51 x 520
Rozmery v mm (šírka)	936
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	916 mm x 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	916/940 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	916 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	916
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	20
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	940
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno

