

## KM 8895 FL Diamond&MSense Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Celá plocha | Voucher na kuchynský riad M Sense | DiamondFinish | Rad svetiel



- Nič nevykypí ani sa nepripáli – riad M Sense (voucher na štartovaciu súpravu)
- Celoplošná indukcia so svetelnou líniou až pre 6 ks kuchynského riadu
- Zušľachtené odolnou povrchovou úpravou –DiamondFinish
- Presné nastavenia pomocou 6 posuvných regulátorov MultiSlidevrátane inteligentného prepojenia
- 936 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratšia doba rozohrievania vďaka intenzívnemu stupňu

EAN: 4002516952039 / Číslo materiálu: 12911720 / Číslo starého materiálu: 26188951D

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	KM 8895 FL Diamond&MSense
Číslo materiálu výrobcu	12911720
Číslo EAN	4002516952039
Marketingová trieda	Diamond
Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	Indukcia
Vyhotovenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Grafitová čierna
Povrch odolný voči poškrabaniu	DiamondFinish
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Rad svetiel	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	1
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	Dá sa ľubovoľne vybrať
Druh	Celá plocha
Veľkosť v mm	870x380
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
M Sense ready	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	MultiSlide
Farba displeja	Biela
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Režim Profi	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Asistenčné programy	•
Účinnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,3
Príkion v režime Stand-by vo W	0,8

## KM 8895 FL Diamond&MSense Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Celá plocha | Voucher na kuchynský riad M Sense | DiamondFinish | Rad svetiel




EAN: 4002516952039 / Číslo materiálu: 12911720 / Číslo starého materiálu: 26188951D


Príkion v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Lahko udržateľná sklokeramika	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	66 x 936 x 520
Rozmery (v x š) v mm	936 x 66 x 520
Rozmery v mm (šírka)	936
Rozmery v mm (výška)	66
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu (š x h) pri inštalácii na pracovnú dosku v mm	916 mm x 500 mm
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	916/940 x 500/524
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	66
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	916 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500 mm
Vnútny rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	916
Vnútny rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	26
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	940
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Pripojovací kábel	Áno
Voucher pre štartovaciu súpravu M Sense	•

## KM 8895 FL Diamond&MSense Samostatná indukčná varná doska

936 mm | Celá plocha | Voucher na kuchynský riad M Sense | DiamondFinish | Rad svetiel



KM8895FL Diamond&MSense, surface-mounted  
(\*Fußnote) Installation drawing



KM8895FL Diamond&MSense, flush (\*Fußnote)  
(Installation drawing)