

KFN 4395 AD

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou  
s DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pre vysoký komfort.



- Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Rovnomerné rozloženie teploty v celom chlad. priestore – DynaCool
- Optim. chladenie vďaka dvom samostat. chlad. okruhom – DuplexCool
- Čistenie vnút. políc v dverkách umývačky riadu – ComfortClean



EAN: 4002516974338 / Číslo materiálu: 12979490 /  
Číslo starého materiálu: 38439514EU1

<b>Všeobecné informácie</b>	
označenie modelu	KFN 4395 AD
Číslo materiálu výrobcu	12979490
EAN number	4002516974338
Marketingová trieda	Silver
<b>Kategória prístroja</b>	
Kombinácia chladničky s mrazničkou	•
<b>Vyhotovenie</b>	
Voľne stojaci prístroj	•
Záves dveriek	vpravo
možnosť zmeny závesu dveriek	•
<b>Dizajn</b>	
Farba opláštenia	Biela
Farba vpredu	Biela
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	DailyFresh
Pomoc pri otváraní dverí	SideOpen
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Režim Párty	•
Režim Holiday	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Ovládanie</b>	
Koncept ovládania	SensorTouch
Presné nastavenie	Teplota chladenia a mrazenia
Možnosť vypnúť chladiacu časť	Áno
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Áno
Superchladenie	•
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
<b>Chladnička/chladiaca zóna</b>	
Počet odkladacích plôch	5
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	1
Počet priehradiek v dverkách na konzervy	3
Priehradka v dverkách na fľaše	1
Priehradka v dverkách	4
<b>Mrazička/mraziaca zóna</b>	
Počet mraziacich zásuviek	3
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Ročná spotreba energie v kWh	103,66

KFN 4395 AD

Voľne stojaca chladnička s mrazničkou  
s DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pre vysoký komfort.



EAN: 4002516974338 / Číslo materiálu: 12979490 /


Číslo starého materiálu: 38439514EU1

Spotreba energie za 24 h v kWh 0,28

<b>Bezpečnosť</b>	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	2015
Hĺbka prístroja v mm	675
Hmotnosť v kg	88,2
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	268
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	103
Celkový užitočný objem v l	371
Doba skladovania pri poruche v h	20
Kapacita mrazenia v kg/24 h	10,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	34
Príkon v miliampéroch (mA)	1400
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Výmena žiarovky	Servisná služba
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Priehradka na vajíčka	•
Miska na kocky ľadu	•

## KFN 4395 AD


Voľne stojaca chladnička s mrazničkou  
s DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pre vysoký komfort.



KFN4291AD, KFN4395AD, KFN4395DD, KFN4395CD,  
KFN4397CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD,  
KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED,  
FN4312E, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD,  
KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD,  
installation