

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish



- Elegantný povrch pre jedinečný dizajn kuchyne – MattFinish
- Viac miesta na pracovnej doske vďaka modelu 2v1 so šírkou 60 cm
- Využite štyri varné zóny plnej veľkosti vrátane zóny FlexZone určenej pre väčší kuchynský riad
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Flexibilná inštalácia – Plug & Play, kanálová recirkulácia alebo odťahový systém



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	KMDA 5649 FL MattFinish
Číslo materiálu výrobcu	13095140
Číslo EAN	4002517034345
Marketingová trieda	Silver
Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxx,DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxx,DUU 1500
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Matná čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Povrch odolný voči poškrabaniu	MattFinish
Efekt odolný voči odtlačkom prstov	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Farba tukového filtra	Nerezová oceľ
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	1
Druh	Varná zóna Flex
Výkon vo W	2200/2300
Booster vo W	2600/3000
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	predná časť vľavo
Druh	Dvojokruhový prstenec
Veľkosť v mm	Ø 120-160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1500
Max. výkon vo W	1200
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	zadná časť vľavo
Druh	Dvojokruhový prstenec
Veľkosť v mm	Ø 140-210
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2600
Max. výkon vo W	2000
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Varná oblasť Flex
Veľkosť v mm	210x380
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Komfort pri obsluhu

Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•

Účinnosť

Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Ročná spotreba energie v kWh/rok	48,7
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Príkon v sieťovom pohotovostnom režime vo W	2,0
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	10
Čas do automatického prepnutia do sieťového pohotovostného režimu v min	10

Trieda účinnosti filtrovania mastnôt

B

Komfort pri údržbe

Ľahko udržiavateľná sklokeramika	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Ochrana pri utieraní	•
Rýchle čistenie vnútorného priestoru odsávača pár	•

Odťah

Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591	230
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591	495
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	635
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	48
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	66
Akustický výkon na intenzívnom stupni (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	71
Akustický tlak na min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	35,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	59,0

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish

EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Hladina akustického tlaku na intenzívnom stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13 59,0

Cirkulácia	
Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591	230
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591	490
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	490
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	55,0
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	71,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re 1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Akustický tlak pri min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re 20µPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	198
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	558 mm
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	487 mm
Vnútny rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	560
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	198
Vnútny rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	490
Hmotnosť v kg	17
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,36
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50 - 60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,08
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	•
Filter s aktívnym uhlím DKF 37-P	•

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D




Adaptér Plug&Play

•

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár




620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA 5649 FL MattFinish







Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA 5649 FL MattFinish

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
620 mm | Individuálne varné zóny a varná oblasť Flex | MattFinish

