

G 7281 SCVi

Plne integrovaná umývačka riadu

A -20 %* I 43 dB I príborová zásuvka I koše ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testované na životnosť 20 rokov*
- Najvyššia energetická trieda A – Úspora energie a ochrana životného prostredia
- Pohodlné, s vynikajúcimi výsledkami a ideálne pre všedný deň – koše ExtraComfort
- Náš priestorový zázrak – zásuvka 3D-MultiFlex s väčším priestorom na príbor
- Tie najlepšie výsledky za menej ako hodinu – QuickPowerWash
- Suché do poslednej nitky – funkcia sušenia AutoOpen od Miele

* Vo fáze vývoja umývačiek riadu G 5000 a G 7000 testovala spoločnosť Miele modely a hlavné komponenty v 5600 umývacích cykloch (= 280 umývacích cyklov ročne počas 20 rokov) v rôznych programoch. Viac na: miele.sk/20rokov



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	G 7281 SCVi
Číslo materiálu výrobcu	13097730
Číslo EAN	4002517020256
Marketingová trieda	Gold
Vyhotovenie	
Plne integrovaná umývačka riadu	•
Umývačka riadu so šírkou 60 cm	•
Dizajn	
Farba ovládacieho panela	Nerezová oceľ.
Vyhotovenie ovládacieho panela	Plne vstavaný panel
Spôsob ovládania	Tlačidlá voľby programu
Displej	1-riadkový textový displej
Farba displeja	Biela
MultiLingua	•
Komfort	
Pomôcka na zatváranie dvierok	ComfortClose
Ukazovateľ zostatkového času	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Indikátor prevádzky	optické a akustické
Voľba jazyka na displeji	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Spotreba vody v programe Automatika v l od	6,0
Spotreba vody v programe ECO na jeden priebeh programu (cyklus) v litroch	8,2
Spotreba elektrického prúdu v programe ECO v kWh	0,43
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 priebehov programu (cyklov) v kWh	43
Hodnota spotreby pripojenia na teplú vodu v programe ECO v kWh	0,30
Doba trvania programu ECO v minútach	388
Príkon s predvoľbou času vo W	0,30
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,30
Príkon v pohotovostnom režime vo W	0,30
Počet jedálenských súprav	14
Trieda emisie hluku	B
Emisie hluku v dB (A)	42
EcoFeedback	•
Technológia EcoPower	•
Preukázaná hygiena	•
Pripojenie na teplú vodu	•
Polovičné naplnenie	•
Kvalita výsledkov	
Umývanie výhradne s čerstvou vodou	•
Sušenie AutoOpen	•
SensorDry	•

G 7281 SCVi

Plne integrovaná umývačka riadu

A -20 %* I 43 dB I príborová zásuvka I koše ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Systém so zmäkčovačom vody

Uni. zmäkčovač vody na 70° dH, Hospodárska spotreba soli, Brilliant GlassCare

Aktívne kondenzačné sušenie	•
BrilliantGlassCare	•
Programy umývania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzívny 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Údržba prístroja	•
Vypláchnuť soľ	•
Možnosti umývania	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Usporiadanie košov	
Uloženie príboru	Zásuvka 3D MultiFlex
Držiak na poháre FlexCare	2
Nadstavec na šálky FlexCare	1
Košové vybavenie	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
Bezpečnosť	
Systém Waterproof	•
Kontrolná indikácia sít	•
Hygienická informácia	•
Technické údaje	
Šírka výklenku minimálne v mm	600
Šírka výklenku maximálne v mm	600
Výška výklenku minimálne v mm	805
Výška výklenku maximálne v mm	870
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	598
Výška prístroja v mm	805
Hĺbka prístroja v mm	550
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v cm	116,5
Hmotnosť netto v kg	48,0
Celkový príkon v kW	2,00
Napätie vo V	230
Istenie v A	10

G 7281 SCVi

Plne integrovaná umývačka riadu

A -20 %* I 43 dB I príborová zásuvka I koše ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Počet fáz	1
Elektrická frekvencia, štandardná	50
Dĺžka prívodnej hadice vody v m	1,50
Dĺžka vypúšťacej hadice vody v m	1,50
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,70
Min. hmotnosť čelných dvierok v kg	4,0
Max. hmotnosť čelných dvierok v kg	10,0
[možné dovybaviť na min. cez zákaznícku službu]	8,0
[možné dovybaviť na max. cez zákaznícku službu]	16,0

Dodávané príslušenstvo

Voucher 1 balenie UltraTabs (20 ks) alebo 3 balenia (každé po 60 ks) za špeciálnu cenu

•

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky zobrazenia cez MultiLingua

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7281 SCVi

Plne integrovaná umývačka riadu

A -20 %* I 43 dB I príborová zásuvka I koše ExtraComfort I QuickPowerWash I AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)