


WE770Q WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A-30 %**
- Ušetríte až 40 % pracieho prostriedku s TwinDos® vďaka automat. dávkovaniu***
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút****
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie

* Počas vývojovej fázy radu práčok W1/W2 spoločnosť Miele testovala modely a hlavné komponenty v 5000 pracích cykloch (= 5 pracích cyklov týždenne počas 50 týždňov v roku) v rôznych programoch. Na trvanlivosť konečných výrobkov sa neposkytuje žiadna záruka. Viac na: miele.sk/20rokov

** O 30 % úspornejši ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A.

*** V porovnaní s manuálnym dávkovaním a na základe výsledkov interných skúšok.

**** To platí rovnako pre všetky práčky Miele, ktoré sú schopné reprodukovat postup a technické parametre stroja uvedené v závere protokolu o skúške WL 1110/18.



EAN: 4002517037551 / Číslo materiálu: 13099100 / Číslo starého materiálu: 11E770Q1CZ

Všeobecné informácie

označenie modelu	WE770Q WCS
Číslo materiálu výrobcu	13099100
EAN number	4002517037551
Marketingová trieda	Platinum

Vyhotovenie

Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Záves dvierok	vpravo

Vyhotovenie

Označenie produktu	W2
Práčky s predným plnením	•

Odstredžovanie

Max. počet otáčok pri odstredžovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredžovania“	•

Dizajn

Farba prístroja	Lotosová biela
Dizajn dvierok	Sklenené dvere, BlackEffect / oceánovo modrá
Farba otočného voliča	Kráľovská čierna / akcenty v oceánovo modrej
Vyhotovenie ovládacieho panela	Šikmé
Spôsob ovládania	Otočné ovládanie
Displej	ComfortSensor biely, 2 riadky

Čistiaci výkon

Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škvrny	•
AddProgrammes	•

Ochrana bielizne

Naplnenie v kg	10
----------------	----

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•


Smart Extras

Hladina naplnenia	•
Asistent pre umývanie	•
AddProgrammes	•
Vzdialená aktualizácia	•
„Push“ notifikácie	•

WE770Q WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517037551 / Číslo materiálu: 13099100 / Číslo starého materiálu: 11E770Q1CZ

Integrácia Smart Home	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	30%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	36
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	47
Trieda účinnosti odstredovania (A – G)	A
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstredovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstredovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	239
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,50
Príkon v režime Stand-by vo W	0,50
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,00
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	15
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	15
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	15
Automatické rozpoznanie naplnenia FlexLoad	•
Odhad spotreby	•
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Športová obuv	•
Čistenie prístroja	•
Len plákanie	•
ECO 40-60	•
Košele/blúzky	•
PowerFresh	•

WE770Q WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517037551 / Číslo materiálu: 13099100 / Číslo starého materiálu: 11E770Q1CZ

Páperové/posteľné prikrývky	•
Závesy/záclony	•
Nové oblečenie	•
SmartMatic®	•
Iba predžehlenie	•
Čistenie bubna	•
Posteľná bielizeň	•
Extra pranie	
SingleWash	•
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Extra tichý	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Hygiena plus	•
Šetrenie energie	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	621
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1092
Hĺbka príst. bez dvierok v mm	600
Hmotnosť v kg	89
Napätie vo V	220 - 240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	2,10 - 2,40
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50
Dodávané príslušenstvo	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portuguese, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська


WE770Q WCS

Práčka s predným plnením W2


A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

