

WS770P WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* I 10 kg I 1600 ot./min. I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Ušetríte ešte viac energie s A-30 %**
- Ušetríte až 40 % pracieho prostriedku s TwinDos® vďaka automat. dávkovaniu***
- QuickPowerWash zaisťuje efektívne a rýchle výsledky už za 49 minút****
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie

* Počas vývojovej fázy radu práčok W1/W2 spoločnosť Miele testovala modely a hlavné komponenty v 5000 pracovných cykloch (= 5 pracovných cyklov týždenne počas 50 týždňov v roku) v rôznych programoch. Na trvanlivosť konečných výrobkov sa neposkytuje žiadna záruka. Viac na: miele.sk/20rokov

** O 30 % úspornejší ako limitná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A.

*** V porovnaní s manuálnym dávkovaním a na základe výsledkov interných skúšok.

**** To platí rovnako pre všetky práčky Miele, ktoré sú schopné reprodukovať postup a technické parametre stroja uvedené v závere protokolu o skúške WL 1110/18.



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

Všeobecné informácie

označenie modelu	WS770P WCS
Číslo materiálu výrobcu	13099120
EAN number	4002517037575
Marketingová trieda	Platinum

Vyhotovenie

Usporiadanie do veže	•
Postavenie Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Záves dvierok	vpravo

Vyhotovenie

Označenie produktu	W2
Práčky s predným plnením	•

Odstredžovanie

Max. počet otáčok pri odstredžovaní	1600
Stop plákania	•
Funkcia „bez odstredžovania“	•

Dizajn

Farba prístroja	Lotosová biela
Dizajn dvierok	Sklenené dvere, striebornobiela / grafitovo sivá

Farba otočného voliča	Striebro biela / grafitovo sivé akcenty
Vyhotovenie ovládacieho panela	Priamo
Spôsob ovládania	Otočné ovládanie
Displej	ComfortSensor biely, 2 riadky

Čistiaci výkon

Automatické dávkovanie pracieho prostriedku TwinDos	•
Presné dávkovanie CapDosing	•
Program škrvny	•
AddProgrammes	•

Ochrana bielizne

Naplnenie v kg	10
----------------	----

Komfort pri obsluhu

Pripojenie k Miele@home	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Osvetlenie bubna	LED
MultiLingua	•
Zásobník na pracie prostriedky AutoClean	•
AddLoad	•

Smart Extras

Hladina naplnenia	•
Asistent pre umývanie	•
AddProgrammes	•
„Push“ notifikácie	•

WS770P WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

Integrácia Smart Home	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	A
Úspornejšie ako hraničná hodnota (52) triedy energetickej účinnosti A	30%
Vážená spotreba energie na 100 prevádzkových cyklov pre prací cyklus v kWh	36
Vážená spotreba vody na jeden prevádzkový cyklus v l	47
Trieda účinnosti odstreďovania (A – G)	A
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (pri odstreďovaní; A – D)	A
Emisia hluku prenášaného vzduchom pri odstreďovaní v dB(A) re 1 pW	72
Doba trvania programu „ECO 40-60“ pri menovitej kapacite	239
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,50
Príkon v režime Stand-by vo W	0,50
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,00
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	15
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	15
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	15
Automatické rozpoznanie naplnenia FlexLoad	•
Odhad spotreby	•
Pranie pri nízkej teplote „studená“ a „20 °C“	•
Množstvomá automatika	•
Počítadlo množstva vody	•
Regulácia peny	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Hodváb (ručné pranie)	•
Vlna (ručné pranie)	•
Express 20	•
Tmavé/džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Športová obuv	•
Čistenie prístroja	•
Len plákanie	•
ECO 40-60	•
Košeľe/blúzky	•
PowerFresh	•

WS770P WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

Páperové/posteľné prikrývky	•
Závesy/záclony	•
Nové oblečenie	•
SmartMatic®	•
Iba predžehlenie	•
Čistenie bubna	•
Posteľná bielizeň	•
Extra pranie	
SingleWash	•
Krátky	•
Namáčanie	•
Predpranie	•
Viac vody	•
Extra plákanie	•
Extra tichý	•
Predžehlenie s parou	•
Bzučiak	•
Hygiena plus	•
Šetrenie energie	•
Bezpečnosť	
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Watercontrol-System
PIN kód	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	621
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1092
Hĺbka príst. bez dvierok v mm	600
Hmotnosť v kg	89
Napätie vo V	220 - 240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	2,10 - 2,40
Dĺžka odtokovej hadice vody v m	1,50
Dodávané príslušenstvo	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase	•
Dostupné jazyky displeja	
Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portuguese, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська

WS770P WCS

Práčka s predným plnením W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 ot./min. | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

