

TE717I WP

Sušička s tepelným čerpadlom T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testované na 20 rokov starostlivosti o bielizeň*
- Technológia tepelného čerpadla – nízka spotreba, šetrné sušenie
- S QuickPowerDry vysušíte svoju bielizeň už za 49 minút**
- SteamCare skráti čas žehlenia až o 50 % a osvieži Vaše oblečenie
- Vďaka WoolDry vysušíte svoju vlnenú bielizeň šetrne aj v sušičke

* Počas vývojovej fázy série sušičiek T1/T2 testovala spoločnosť Miele modely a základné komponenty v 5000 sušiacich cykloch (= 5 sušiacich cyklov za týždeň počas 50 týždňov v roku) v rôznych programoch. Na trvanlivosť konečných výrobkov sa neposkytuje žiadna záruka. Viac na: miele.sk/20rokov

** Doba chodu sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne. Čas meraný pre 4 kg ľahko udržiavateľných textílií s 30 % zvyškovou vlhkosťou.



EAN: 4002517021826 / Číslo materiálu: 13100900 / Číslo starého materiálu: 12E717I1CZ

Všeobecné informácie	
označenie modelu	TE717I WP
Číslo materiálu výrobcu	13100900
EAN number	4002517021826
Marketingová trieda	Platinum
Vyhodenie	
Možné usporiadanie do veže	•
Side-by-Side	•
Možnosť podsunutia	•
Záves dvierok	vľavo
Vyhodenie	
Sušičky s tepelným čerpadlom	•
Dizajn	
Farba prístroja	Lotosová biela
Dizajn dvierok	Sklenené dvere, BlackEffect / oceánovo modrá
Farba otočného voliča	Kráľovská čierna / akcenty v oceánovo modrej
Vyhovenie ovládacieho panela	Šikmé
Spôsob ovládania	Otočné ovládanie
Displej	ComfortSensor biely, 2 riadky
Výsledok sušenia	
Dokonalé sušenie PerfectDry	•
Systém voní FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inteligentná reverzácia bubna	•
HygieneDry	•
Ochrana bielizne	
SilenceDrum	•
Naplnenie v kg	9
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Wash2Dry	•
Predvoľba štartu až 24 h	•
Ukazovateľ zostatkového času	•
Zobrazenie denného času	•
Indikátor priebehu programu	Nie
Osvetlenie bubna	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Smart Extras	
„Push“ notifikácie	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

TE717I WP

Sušička s tepelným čerpadlom T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021826 / Číslo materiálu: 13100900 / Číslo starého materiálu: 12E717I1CZ

Vzdialená aktualizácia	•
Integrácia Smart Home	•
Účinnosť	
Trieda opraviteľnosti (A–E)	A
Odhad spotreby	•
DryProtect	•
Bezúdržbový výmenník tepla	•
Motor DuraLife	•
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A–G)	B
Trieda účinnosti kondenzácie (A–D)	A
Účinnosť kondenzácie v %	95
Vážená spotreba energie na 100 cyklov v programe „ECO Normal“ v kWh	91
Akustické emisie hluku prenášaného vzduchom v štandardnom programe „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW	61
Trieda emisií hluku prenášaného vzduchom (A–D)	B
Doba trvania programu v programe „ECO Normal“ v min	194
Programy sušenia	
Automatika	•
Bavlna	•
ECO	•
Ľahká údržba	•
Jemná bielizeň	•
Koncová úprava vlny	•
Vlna	•
Express	•
Džínsy	•
Outdoor	•
Impregnácia	•
Športová bielizeň	•
Studený vzduch	•
Teplý vzduch	•
Program kôš	•
Vyhľadzovanie	•
Posteľná bielizeň	•
Košele/blúzky	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Páperové/posteľné prikrývky	•
DryFresh	•
Extra sušenie	
Ochrana proti pokrčeniu	•
Šetrný plus	•
Bzučiak	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•

TE717I WP

Sušička s tepelným čerpadlom T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




EAN: 4002517021826 / Číslo materiálu: 13100900 / Číslo starého materiálu: 12E717I1CZ

AddProgrammes	•
Predžehlenie	•
Kvalita	
Jemné rebrovanie	•
Bezpečnosť	
PIN kód	•
Indikátor pre „vyprázdnenie zásobníkov“	•
Indikátor pre „vyčistenie filtrov“	•
Optické rozhranie	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	850 x 596 x 644
Rozmery v mm (šírka)	596
Rozmery v mm (výška)	850
Rozmery v mm (hĺbka)	644
Hĺbka prístroja pri otvorených dverkách v mm	1115
Hmotnosť v kg	56
Napätie vo V	220 - 240
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Celkový príkon v kW	1,45
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,0
Hermeticky uzavreté	•
Druh chladiaceho prostriedku	R290
Množstvo chladiaceho prostriedku v kg	0,14
Potenciál skleníkového efektu chladiaceho prostriedku v CO ₂ e	3
Potenciál skleníkového efektu prístroja v CO ₂ e	0,45
Výmena žiarovky	Servis
Dodávané príslušenstvo	
Flakón s vôňou	•
Voucher na druhý flakón s vôňou	•


TE717I WP

Sušička s tepelným čerpadlom T2


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm