

DAG 2650

Integrovaný sklenený panel odsávača pár

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Dotykové ovládanie | DynamicWhite | Tap2Light



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 562 mm
- Jednoduché ovládanie pomocou dotykových tlačidiel na ľahko prístupnom sklenenom paneli
- Intuitívne ovládanie osvetlenia pomocou funkcie Tap2Light
- Na oboch stranách odsávača pár môžete uložiť 10 kg kníh, korenín a ďalších predmetov
- DynamicWhite – harmonizácia teploty farieb s inými svetelnými zdrojmi



EAN: 4002517043033 / Číslo materiálu: 13118930 /

Číslo starého materiálu: 28G2650BD

Všeobecné informácie	
Identifikátor modelu	DAG 2650
Číslo materiálu výrobcu	13118930
Číslo EAN	4002517043033
Marketingová trieda	Silver
Vyhotovenie	
Integrovaný sklenený panel odsávača pár	•
Prevedenie a dizajn	
Farba	Obsidiánová čierna
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 150, DUU 151
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 11-P
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Dotykové tlačidlá	•
Obsluha	Ovládače Touch-on-glass
Stupne Booster	1
Doba dobehu 10 min.	•
Zobrazenie nasýtenia tukového filtra	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača	•
CleanCover	
Účinnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	53,7
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	B
Filtračný systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	1
Osvetlenie	
Počet x W	1 x 4,8 W
Intenzita osvetlenia v lx	200 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	235
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	420
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	710

DAG 2650

Integrovaný sklenený panel odsávača pár

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Dotykové ovládanie | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Číslo materiálu: 13118930 /

Číslo starého materiálu: 28G2650BD

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	48,0
---	------

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	54,0
---	------

Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	60,0
--	------

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	72,0
--	------

Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
---	------

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
---	------

Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 μPa) podľa normy EN 60704-2-13	47,0
--	------

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 μPa) podľa normy EN 60704-2-13	58,0
--	------

Cirkulácia

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	200
--	-----

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	300
--	-----

Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	440
--	-----

Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	600
--	-----

Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	54,0
---	------

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
---	------

Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	70,0
--	------

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	77,0
--	------

Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
---	------

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	49,0
---	------

Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 μPa) podľa normy EN 60704-2-13	56,0
--	------

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 μPa) podľa normy EN 60704-2-13	63,0
--	------

Bezpečnosť

Bezpečnostné sklo (ESG)	•
-------------------------	---

Technické údaje

Rozmery tela odsávača (š × v × h) v mm	562 x 338 x 310
--	-----------------

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	338
--	-----

Celková výška pre odsávače pár s cirkulačnou prevádzkou v mm	338
--	-----

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	338
---	-----

Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	338
---	-----

Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	338
---	-----

Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	338
---	-----

DAG 2650

Integrovaný sklenený panel odsávača pár

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Dotykové ovládanie | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043033 / Číslo materiálu: 13118930 /

Číslo starého materiálu: 28G2650BD

Šírka tela odsávača v mm	562
Výška tela odsávača v mm	338
Hmotnosť netto v kg	11,2
Hĺbka tela odsávača v mm	310
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový príkon v kW	0,27
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•

DAG 2650

Integrovaný sklenený panel odsávača pár

562 mm | 710 m³/h | 60.0 dB(a) | Dotykové ovládanie | DynamicWhite | Tap2Light

