

WW 85 R
Wasbak, rood
met 85 l beladingscapaciteit.



- Geschikt voor FG 85
- Hoogte (inclusief handgrepen) 34,5, breedte 80, diepte 54 cm

EAN: 4002511097612 / Materiaalnummer: 02084670 / Oud Materiaalnummer: 59100005D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Droogkasten	•
Mangels	•
Toestel-/accessoirecategor.	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•

WW 85 R
Wasbak, rood
met 85 l beladingscapaciteit.



EAN: 4002511097612 / Materiaalnummer: 02084670 / Oud Materiaalnummer: 59100005D

PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•

WW 85 R
Wasbak, rood
met 85 l beladingscapaciteit.

EAN: 4002511097612 / Materiaalnummer: 02084670 / Oud Materiaalnummer: 59100005D

PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•
Productcategorie	
Opberg-/transportsysteem	•

WW 85 R
Wasbak, rood
met 85 l beladingscapaciteit.



EAN: 4002511097612 / Materiaalnummer: 02084670 / Oud Materiaalnummer: 59100005D

Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Materiaal	Kunststof
Kleur	Rood
Volume in l	85
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	345
Buitenmaat, nettobreedte in mm	800
Buitenmaat, nettodiepte in mm	540
Buitenmaat, brutohoogte in mm	360
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht [kg]	2,00
Brutogewicht in kg	2,00