


E 205

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor onderrek U 890
- Voor 17 glazen met een doorsnede van 6,6 cm
- Met geperforeerde onderplaat voor de breking van de spoelstraal
- Steunhoogte 220 mm
- De maximale beladingshoogte met glazen bedraagt 270 mm


EAN: 4002511808874 / Materiaalnummer: 03808980 / Oud Materiaalnummer: 67520501D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Aantal rijen	2
Spijlhoogte in mm	220
Maximale beladingshoogte in mm	270
Inzetbaar in onderrek	APFD 220, U 890
Capaciteit	
Glaswerk tot max. Ø 66 mm [aantal]	17
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0

E 205

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



EAN: 4002511808874 / Materiaalnummer: 03808980 / Oud Materiaalnummer: 67520501D

Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	221
Buitenmaat, nettobreedte in mm	243
Buitenmaat, nettodiepte in mm	494
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	505
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	1,40
Brutogewicht in kg	1,80