

E 314

Standarmatur

voor het handmatig aftappen van demiwater.



- Geschikt voor druk tot 10 bar
- Druckfest bis 10 Bar
- incl. Drukslang 150 cm
- Komplett mit Druckschlauch 150 cm

EAN: 4002511115286 / Materiaalnummer: 03830340 /  
Oud Materiaalnummer: 69431401D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 314

Standarmatur

voor het handmatig aftappen van demiwater.



EAN: 4002511115286 / Materiaalnummer: 03830340 /

Oud Materiaalnummer: 69431401D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Waterbehandeling	•
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	420
Buitenmaat, brutodiepte in mm	210
Nettogewicht in kg	1,70
Brutogewicht in kg	1,81