


A 2

Afdeknet

voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Geschikt voor 1/2-inzetten
- Metalen frame gerilsaneerd met kunststofnet bespannen
- Afmeting: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Materiaalnummer: 03830460 / Oud Materiaalnummer: 69500201D

| Productcategorisatie  |                                |
|---|--------------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | •                              |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                              |
| Accessoires bij het toestel                                 |                                |
| G 7825  | •                              |
| PG 8527   | •                              |
| PG 8535   | •                              |
| PG 8536   | •                              |
| PG 8504   | •                              |
| PG 8583   | •                              |
| PG 8583 CD  | •                              |
| PG 8593   | •                              |
| PLW 8615  | •                              |
| PLW 8616  | •                              |
| PLW 8617  | •                              |
| PLW 6011  | •                              |
| PLW 6111  | •                              |
| PLW 8505  | •                              |
| Productcategorie  |                                |
| Afdekking   | •                              |
| Producteigenschappen  |                                |
| Materiaal   | Draad, gerilsaneerd, Kunststof |
| Kleur   | Groen, Wit, Zwart              |
| Toepassingsgebied   |                                |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •                              |
| Behandeling van diverse hulpstukken                         | •                              |
| Stand. elektrische aansluiting                              |                                |
| Aantal fasen  | 0                              |
| Spanning in V   | 0                              |
| Frequentie in Hz  | 0                              |
| Totale aansluitwaarde in kW                                 | 0,00                           |
| Zekering in A   | 0                              |
| Afmetingen en gewicht                                       |                                |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 0                              |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 216                            |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 456                            |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 20                             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 230                            |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 465                            |
| Nettogewicht in kg  | 0,38                           |
| Brutogewicht in kg  | 0,48                           |