

E 459

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor bovenrekwagen O 898 en onderrek U 876
- Voor 12 glazen met een doorsnede van max. 7 cm
- Hoogte glaswerk 22 cm
- Met geperforeerde onderplaat voor optimaliseren van spoelstraal

EAN: 4002511958197 / Materiaalnummer: 04326630 / Oud Materiaalnummer: 67545901D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Inzetbaar in bovenrek	O 898
Inzetbaar in onderrek	U 876
Capaciteit	
Glaswerk tot max. Ø 70 mm [aantal]	12
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00

E 459

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.

EAN: 4002511958197 / Materiaalnummer: 04326630 / Oud Materiaalnummer: 67545901D



Zekering in A

0

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

170

Buitenmaat, nettobreedte in mm

200

Buitenmaat, nettodiepte in mm

460

Buitenmaat, brutohoogte in mm

185

Buitenmaat, brutobreedte in mm

240

Buitenmaat, brutodiepte in mm

485

Nettogewicht in kg

1,37

Brutogewicht in kg

1,63