


E 940

Wagen

voor het optimaal plaatsen van glaswerk met een nauwe hals op 2 niveaus.



- De injectorwagen is ook zonder bovenste niveau te gebruiken
- Magneetstrip voor automatische herkenning van wagens
- Onderste niveau met in totaal 115 injectoren met vergrendeling

EAN: 4002512145473 / Materiaalnummer: 04607630 / Oud Materiaalnummer: 69594001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8527	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor glaswerk met nauwe hals	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	115
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	565
Buitenmaat, nettobreedte in mm	640
Buitenmaat, nettodiepte in mm	790
Buitenmaat, brutohoogte in mm	760
Buitenmaat, brutobreedte in mm	800
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1200
Nettogewicht in kg	35,00
Brutogewicht in kg	45,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
Magneetstrip voor de automatische wagenherkenning (zonder magneten) [aantal]	1