

DOS S

Staander voor doseerpomp

met hellende vloer voor volledig ledigen van de cans vloeibaar reinigingsmiddel.

EAN: 4002512161107 / Materiaalnummer: 04814240 / Oud Materiaalnummer: 59170031D



- Geschikt voor de montage van doseerpompbehuizing DOS G2
- Geschikt voor de montage van doseerpompbehuizing DOS GP3
- Met 4 zwenkwielletjes voor een maximale mobiliteit

| Productcategorisatie | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Wasmachines | • |
| Toestel-/accessoirecategor. | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWT 6089 | • |
| Productcategorie | |
| Doseersysteem | • |
| Producteigenschappen | |
| Elektrische aansluiting | OHNE |
| Materiaal | Verz. staalplaat, poedergecoat |
| Kleur | Ijzergrijs |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 1030 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 1000 |

DOS S

Staander voor doseerpomp

met hellende vloer voor volledig ledigen van de cans vloeibaar reinigingsmiddel.

EAN: 4002512161107 / Materiaalnummer: 04814240 / Oud Materiaalnummer: 59170031D



| | |
|--------------------------------|-------|
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 371 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 1030 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 1300 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 413 |
| Nettogewicht [kg] | 9,00 |
| Brutogewicht in kg | 10,00 |