

E 815

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



- Geschikt voor onderrek U 890
- Voor 10 bierglazen
- Steunhoogte 240 mm, steunafstand 95 mm

EAN: 4002512259446 / Materiaalnummer: 05018670 /

Oud Materiaalnummer: 67581501D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Productcategorie	
Inzet voor glazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Spijlafstand in mm	95
Spijlhoogte in mm	240
Inzetbaar in onderrek	U 890
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0

E 815

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen.



EAN: 4002512259446 / Materiaalnummer: 05018670 /

Oud Materiaalnummer: 67581501D

Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
-----------------------------	-----------

Zekering in A	0-0
---------------	-----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	252
-------------------------------	-----

Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
--------------------------------	-----

Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
-------------------------------	-----

Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
-------------------------------	-----

Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
--------------------------------	-----

Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,58
--------------------	------

Brutogewicht in kg	1,98
--------------------	------