

HM 16-83

Mangel, elektro

met professionele apparatuur voor de beste mangelresultaten.

EAN: 4002512404112 / Materiaalnummer: 05333200 / Oud Materiaalnummer: 53168301D



- Capaciteit 15.0 kg/u\*, roldiameter 160 mm, werkbreedte 830 mm
- Comfortabel zittend mangelen
- Uw eigen werktempo instellen met de variabele rolsnelheid
- Duurzame strijkomwikkeling – aramide naaldvilt
- Stevige constructie voor professioneel gebruik

\* Bij 20% restvocht – specificaties conform DIN 11 902: de mangelcapaciteit die in het ideale geval kan worden bereikt, hangt af van de randvoorwaarden zoals soort wasgoed en ervaring van het bedienend personeel.

Model en uitvoering	
Model	Wasinvoer en -uitvoer aan voorkant
Tegen muur te plaatsen	•
Serie	Professional
Ommanteling	Lotuswit
Diameter strijkrol in mm	160
Werkbreedte in mm	830
Muldemateriaal	Aluminium
Bewikkeling mangel	Polyester-naaldviltmat
Mangeldoek	Aramide naaldviltdoek
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor woningen en tehuizen	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor privéhuishoudens	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale mangelcapaciteit bij 20% restvocht in kg/uur	15,0
Geteste bedrijfsuren	2500
Besturing	
Type besturing	Draaiknop
Aanraakscherm (optie)	Drehwahlschalter
Minimale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	2,0
Maximale mangelsnelheid, regelbaar in m/minuut	4,5
Instelbare temperatuur	In temperatuurstanden
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50-60HZ
Elektrische verwarming in kW	2,70-3,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,80-3,30
Zekering in A	16
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	960
Buitenmaat, breedte in mm	1050
Buitenmaat, diepte in mm	380
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1010
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	445
Nettogewicht in kg	40
Brutogewicht in kg	47
Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>	372
Uitvoering	
2 machinevoeten	•
Vingerbeveiliging/beschermlijst	•
Voetpedaal	•
Wasgoedhouder	•

HM 16-83

Mangel, elektro

met professionele apparatuur voor de beste mangelresultaten.

EAN: 4002512404112 / Materiaalnummer: 05333200 / Oud Materiaalnummer: 53168301D



4 vloervriendelijke loopwieltjes	•
Invoertafel	•
Wasterugvoer	•
Zittend mangelen mogelijk	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•