


E 450/1

Wagen

voor het optimaal plaatsen van MIC-instrumenten.



- Uitgerust met 42 plaatsingsmogelijkheden op 2 niveaus
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Plaatsingsmogelijkheden: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002513505504 / Materiaalnummer: 06059490 / Oud Materiaalnummer: 69545003D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor MIC-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	42
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	500
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	9,50
Brutogewicht in kg	11,06
Meegeleverde verpakking	
E 336 spoelhuls MIBO, Ø 11 mm, lengte 121 mm [aantal]	3
E 362 blindschroef [aantal]	2
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	15
E 443 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 10 mm [aantal]	5
E 445 – 12 kapjes voor spoel hulzen E 442, opening Ø 6 mm [aantal]	1
E 446 – 12 kapjes voor spoel hulzen E 443, opening Ø 10 mm [aantal]	1
E 447 adapter vrouwelijk, voor Luer-Lock mannelijk [aantal]	3
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	6
E 449 adapter mannelijk, voor Luer-Lock vrouwelijk [aantal]	5
E 451 inzetrek 1/6 zeefschalen [aantal]	1
E 452 inspuiter 2,5 x 60 mm [aantal]	3
E 453 inspuiter 4 x 110 mm met klem [aantal]	8
E 454 inspuiter voor trocarthulzen 10–15 mm [aantal]	6
E 456 openingsveer voor MIC-instrumenten [aantal]	4
E 464 houder voor inspuiters E 454 [aantal]	3
E 472 klemveer voor inspuiters Ø 4 mm [aantal]	2