


CKSL

Chipkaart sleutel

vergrendelen/ontgrendelen van de Profitronic M, afhankelijk van de gebruiker.



- Geschikt voor PW6107, PW6137, PW6167, PW6207, PW6241, PW6321
- Geschikt voor PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Geschikt voor PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Geschikt voor PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Materiaalnummer: 06235420 / Oud Materiaalnummer: 59170179D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Droogkasten	•
Toestel-/accessoirecategor.	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Elektrische aansluiting	OHNE
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettdiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	95
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	80
Nettogewicht [kg]	0,00
Brutogewicht in kg	0,02