


U 536

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 36 glazen tot 20 cm hoog.



- Met 36 vakken
- Vakgrootte 73 mm x 73 mm mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders
- Via extender in hoogte verstelbaar opzetstuk tot 20 cm
- Breedte 50, diepte 50 cm, breedte met gastronomflanken 53 cm


EAN: 4002514278698 / Materiaalnummer: 06984090 / Oud Materiaalnummer: 67653601D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 536

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 36 glazen tot 20 cm hoog.



EAN: 4002514278698 / Materiaalnummer: 06984090 / Oud Materiaalnummer: 67653601D

<b>Productcategorie</b>	
Glazenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Blauw, Groen
Aantal vakken	36
Breedte van de vakken in mm	73
Lengte van de vakken in mm	73
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk 110–140 mm hoogte [aantal]	36
Glaswerk 175–200 mm hoogte [aantal]	36
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	233
Buitenmaat, nettobreedte in mm	500
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	520
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	2,70
Brutogewicht in kg	3,20