


U 546

Rek

met hoog opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 36 glazen tot 23 cm hoog.



- Met 36 vakken
- Vakgrootte 73 mm x 73 mm mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders
- Via extender in hoogte verstelbaar opzetstuk tot 23 cm
- Breedte 50, diepte 50 cm, breedte met gastronormflanken 53 cm


EAN: 4002514278728 / Materiaalnummer: 06984130 / Oud Materiaalnummer: 67654601D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuiamodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Rek

met hoog opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 36 glazen tot 23 cm hoog.



EAN: 4002514278728 / Materiaalnummer: 06984130 / Oud Materiaalnummer: 67654601D

Productcategorie	
Glazenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Blauw, Groen
Aantal vakken	36
Breedte van de vakken in mm	73
Lengte van de vakken in mm	73
Capaciteit	
Glaswerk 140–175 mm hoogte [aantal]	36
Glaswerk 200–230 mm hoogte [aantal]	36
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	266
Buitenmaat, nettobreedte in mm	500
Buitenmaat, nettodiepte in mm	500
Buitenmaat, brutohoogte in mm	260
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	520
Nettogewicht in kg	2,90
Brutogewicht in kg	3,40