

U 534

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 16 glazen tot 20 cm hoog.



- Met 16 vakken
- Vakgrootte 113 mm x 113 mm mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders
- Via extender in hoogte verstelbaar opzetstuk tot 20 cm
- Breedte 50, diepte 50 cm, breedte met Gastronorm zijanten 53 cm

EAN: 4002514289052 / Materiaalnummer: 06997120 /

Oud Materiaalnummer: 67653401D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem	•
Accessoires bij het toestel	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•

U 534

Rek

met laag opzetstuk voor het optimaal plaatsen van 16 glazen tot 20 cm hoog.



EAN: 4002514289052 / Materiaalnummer: 06997120 /

Oud Materiaalnummer: 67653401D

PTD 703

•

PTD 704

•

Productcategorie

Glazenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Kunststof

Kleur

Blauw, Geel

Aantal vakken

16

Breedte van de vakken in mm

113

Lengte van de vakken in mm

113

Capaciteit

Glaswerk 110–140 mm hoogte [aantal]

16

Glaswerk 175–200 mm hoogte [aantal]

16

Stand. elektrische aansluiting

Aantal fasen

0

Spanning in V

0-0

Frequentie in Hz

0-0

Totale aansluitwaarde in kW

0,00-0,00

Zekering in A

0-0

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

233

Buitenmaat, nettobreedte in mm

500

Buitenmaat, nettodiepte in mm

500

Buitenmaat, brutohoogte in mm

260

Buitenmaat, brutobreedte in mm

520

Buitenmaat, brutodiepte in mm

530

Nettogewicht in kg

2,80

Brutogewicht in kg

3,30