

DG 6010

Vrijstaande stoomoven

voor gezond koken als ideale aanvulling voor uw keuken.



- Display met 7 segmenten en sensorbediening: EasySensor
- Schitterende resultaten – MonoSteam-stoomtechnologie
- Eenvoudige bereiding van een compleet gerecht: menu koken
- Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd
- Eenvoudige reiniging en compact: 24 l roestvrijstalen ovenruimte


EAN: 4002515292921 / Materiaalnummer: 09556470 / Oud Materiaalnummer: 23601020B

| Model en design                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Vrijstaande stoomoven                                         | •                             |
| Kleur                                                         | Obsidiaanzwart                |
| Kleur behuizing                                               | Roestvrijstaal met CleanSteel |
| Voordelen                                                     |                               |
| Externe stoomopwekking                                        | •                             |
| Menu koken zonder smaakoverdracht                             | •                             |
| Ovenfuncties                                                  |                               |
| Stomen                                                        | •                             |
| Bedieningsgemak                                               |                               |
| Display                                                       | EasySensor                    |
| Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid                        | •                             |
| Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd                            | •                             |
| Programmering bereidingstijd                                  | •                             |
| Weergave werkelijke temperatuur                               | •                             |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | •                             |
| Individuele instellingen                                      | •                             |
| Onderhoudscomfort                                             |                               |
| Roestvrijstalen ovenruimte                                    | •                             |
| Externe stoomopwekker                                         | •                             |
| Condensreductie door verwarmingselement in de bodem           | •                             |
| Snelsluiting voor geleiderails                                | •                             |
| Ontkalken                                                     | •                             |
| Stoomtechn./watertoevoer                                      |                               |
| MonoSteam                                                     | •                             |
| Waterreservoir inhoud in l                                    | 1,2                           |
| Waterreservoir met stoomgenerator                             | •                             |
| Veiligheid                                                    |                               |
| Koelsysteem met koel front                                    | •                             |
| Veiligheidsuitschakeling                                      | •                             |
| Wasemkoeling                                                  | •                             |
| Technische gegevens                                           |                               |
| Oveninhoud in l                                               | 24                            |
| Aantal niveaus                                                | 3                             |
| Deuraanslag                                                   | Links                         |
| Min. temperaturen stoomovenmodus in °C                        | 40                            |
| Max. temperaturen stoomovenmodus in °C                        | 100                           |
| Afmetingen (b x h x d) in mm                                  | 495 x 382 x 327               |
| Toestelbreedte in mm                                          | 495                           |
| Toestelhoogte in mm                                           | 382                           |
| Toesteldiepte in mm                                           | 327                           |
| Gewicht in kg                                                 | 17,5                          |
| Totale aansluitwaarde in kW                                   | 2,30                          |
| Spanning in V                                                 | 220-230                       |
| Frequentie in Hz                                              | 50-60                         |
| Zekering in A                                                 | 10                            |
| Aantal fasen                                                  | 1                             |
| Lengte van de aansluitkabel in m                              | 2                             |

DG 6010

Vrijstaande stoomoven

voor gezond koken als ideale aanvulling voor uw keuken.




EAN: 4002515292921 / Materiaalnummer: 09556470 / Oud Materiaalnummer: 23601020B

| Bijbehorende accessoires                      |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)          | 1 |
| Geperforeerde roestvrijstalen stoomovenpannen | 2 |
| Opvangschaal DGG 100 40                       | 1 |
| Ontkalkingstabletten                          | 2 |
| Siliconenvet                                  | 1 |


DG 6010

Vrijstaande stoomoven

voor gezond koken als ideale aanvulling voor uw keuken.



DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019, clst (installation drawing)



DG 1050, DG 1450, DG 6010, DG 6019clst (Installation drawing)