

PG 8055 U [MK SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



- Max. reinigingscapaciteit*: 225 borden per uur
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading
- Eenvoudige bediening door het overzichtelijke bedieningspaneel
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002515387696 / Materiaalnummer: 09742280 /

Oud Materiaalnummer: 61805510ZER

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	Professional
Model	Speed
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Lotuswit
Zijwanden	Lotuswit
Ombouw naar vrijstaand toestel	Vrijstaand 1-80, wit
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	8
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Reinigingscapaciteit borden per uur	225
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	15
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigungsycli	15000
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	8,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	3,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	0,40-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem

PG 8055 U [MK SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002515387696 / Materiaalnummer: 09742280 /


Oud Materiaalnummer: 61805510ZER

Waterverbruik per spoelgang in l	17,50
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	580
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	505
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200
Emissiewaarden	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	59,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,08
Programma's	
Universeel	•
Kort	•
Hygiëne	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bierglazen	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
Rekuitvoering	
1 x bovenrek O 891 voor kopjes	•
1 x onderrek U 890 voor inzetten	•
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
2 x inzet E 216 voor borden	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
Uitvoering	
Droging	zonder
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
Perfect GlassCare	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Optische interface	•

PG 8055 U [MK SPEED]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven/rekken, voor keukens in kantines, scholen en bakkerijen.



EAN: 4002515387696 / Materiaalnummer: 09742280 /

Oud Materiaalnummer: 61805510ZER

Veel accessoires (naar keuze)

Aansluitmogelijkheden

Externe doseermodule voor reinigings- en glansspoelmiddel

Normen, keur- en kenmerken

CE

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG

EMV

Bescherming tegen vonken

VDE

DIN 10512

EN 1717