

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven, voor verpleeg- en ziekenhuizen en KDV met hoge hygiënische eisen.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 380 borden per uur
- Bijzonder hygiënische resultaten – thermische desinfectie
- Gegarandeerde resultaten dankzij veilige processen
- Eenvoudig doseren – optionele aansluiting op externe doseermodule
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.


EAN: 4002515393949 / Materiaalnummer: 09759350 / Oud Materiaalnummer: 61805710B

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	Professional
Model	Hygieneplus
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Lotuswit
Zijwanden	Lotuswit
Ombouw naar vrijstaand toestel	Vrijstaand 1-80, wit
Toepassing	
Geschikt voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigungsycli	15000
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven, voor verpleeg- en ziekenhuizen en KDV met hoge hygiënische eisen.




EAN: 4002515393949 / Materiaalnummer: 09759350 / Oud Materiaalnummer: 61805710B

Waterverbruik per spoelgang in l	8,00
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	595
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	505
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N	1200
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,08
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne Plus	•
Thermische desinfectie (Vario TD)	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
1 x bovenrek O 891 voor kopjes	•
1 x onderrek U 890 voor inzetten	•
1 x inzet E 810 voor dessertbordjes	•
2 x inzet E 816 voor borden	•
2 x inzet E 165 voor bestek	•
In hoogte verstelbaar bovenrek	•
<b>Uitvoering</b>	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Spreinevelcondensator	•

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Onderbouwverswatervaatwasser

met korven, voor verpleeg- en ziekenhuizen en KDV met hoge hygiënische eisen.



EAN: 4002515393949 / Materiaalnummer: 09759350 / Oud Materiaalnummer: 61805710B

Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
EMV	•
Bescherming tegen vonken	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•