


## PG 8058 U [OK BRILLIANT]

Onderbouwverswatervaatwasser

zonder korven, voor het spoelen van glazen en bestek in bars en restaurants.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 340 glazen per uur of 1950 bestekdelen per uur
- Eersteklas resultaten dankzij verswaterspoelsysteem
- Brilljant voor glaswerk en bestek – demi-wateraansluiting
- De beste zorg voor uw glazen – Perfect GlassCare
- Flexibel afwassen met 2 draadmanden of kunststof gecoate rekken per belading

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.


EAN: 4002515393963 / Materiaalnummer: 09759370 / Oud Materiaalnummer: 61805825B

Model en uitvoering	
Model	Onderbouwvaatwasser
Serie	Professional
Model	Brilliant
Spoelsysteem	Frontladers met vers water
Aantal spoelniveaus	2
Front	Lotuswit
Zijwanden	Lotuswit
Ombouw naar vrijstaand toestel	Vrijstaand 1-80, wit
Toepassing	
Geschikt voor restaurants/cafés	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	390
Kortste programmaduur in min.	6
Maximale naspoeltemperatuur in °C	85
Reinigingscapaciteit borden per uur	380
Reinigingscapaciteit glazen per uur	340
Reinigingscapaciteit bestekdelen per uur	1950
Reinigingscapaciteit bakjes per uur	20
Spoelen van kunststof rekken mogelijk op 2 niveaus	•
Levensduur in reinigingscycli	15000
Besturing	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taalneutrale bediening	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,70
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Demi-water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-10,00
Afvoerpomp [DN]	22
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Geïntegreerde waterontharder	•

## PG 8058 U [OK BRILLIANT]

Onderbouwverswatervaatwasser

zonder korven, voor het spoelen van glazen en bestek in bars en restaurants.



EAN: 4002515393963 / Materiaalnummer: 09759370 / Oud Materiaalnummer: 61805825B

Maximale waterhardheid in mmol/l	10,70
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Waterverbruik per spoelgang in l	12,60
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Buitenmaat, breedte in mm	598
Buitenmaat, diepte in mm	595
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	559
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	530
Bruikbare spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Bruikbare spoelruimte, diepte onderrek in mm	505
Inschuifhoogte boven vloer in mm	216
Nettogewicht [kg]	63
Brutogewicht in kg	69
Maximale vloerbelasting in N	1200
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsdrukniveau op de werkplek (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Geluidsvermogen (LwA)	57,0
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,08
<b>Programma's</b>	
Universeel	•
Superkort	•
Kort	•
Hygiëne Plus	•
Koud/voorspoelen	•
Glazen speciaal	•
Bierglazen	•
Bestek	•
Kunststof	•
Energiebesparend/Eco	•
Intensief	•
Regeneratie	•
Afpompen	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Zonder rekuitvoering	•
<b>Uitvoering</b>	
Droging	AutoOpen-drogingsondersteuning
1 combi-doseersysteem/deur voor poedervormig reinigingsmiddel en naspoelmiddel	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Zoutreservoir in de deur	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sproeiveelcondensator	•
Instelbare temperatuurstop	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•

## PG 8058 U [OK BRILLIANT]

Onderbouwverswatervaatwasser

zonder korven, voor het spoelen van glazen en bestek in bars en restaurants.



EAN: 4002515393963 / Materiaalnummer: 09759370 / Oud Materiaalnummer: 61805825B

Aanpasbare reinigingstijd	•
Optische interface	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Externe doseermodule voor reinigingsmiddel	•
Externe doseermodule voor glansspoelmiddel	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
EMV	•
Bescherming tegen vonken	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•