


A 102

bovenrek

in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.



- Installatiehoogte 205 +/- 30 mm, -breedte 475 mm, -diepte 443 mm
- Met geïntegreerde sproeiarm

EAN: 4002515460634 / Materiaalnummer: 09862360 / Oud Materiaalnummer: 69610200D

| Productcategorisatie                                  |                 |
|---|-----------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| Thermodesinfectoren                                   | •               |
| Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch          | •               |
| Accessoires bij het toestel                           |                 |
| PG 8581   | •               |
| PG 8562   | •               |
| PG 8582   | •               |
| PG 8582 CD  | •               |
| PG 8504   | •               |
| PG 8583   | •               |
| PG 8583 CD  | •               |
| PG 8591   | •               |
| PG 8592   | •               |
| PG 8593   | •               |
| Productcategorie                                      |                 |
| Lafette/rekdrager                                     | •               |
| Bovenrek  | •               |
| Producteigenschappen                                  |                 |
| Materiaal   | Roestvrij staal |
| Kleur   | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied                                     |                 |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                  | •               |
| Behandeling van gynaecologische instrumenten          | •               |
| Behandeling van KNO-instrumenten                      | •               |
| Behandeling van tandheelkundige instrumenten          | •               |
| Behandeling van OK-schoenen                           | •               |
| Behandeling van schalen                               | •               |
| Behandeling van nierbekkens                           | •               |
| Behandeling van OK-instrumenten                       | •               |
| Capaciteit  |                 |
| DIN-zeefschaal [aantal]                               | 2               |
| SPRI-zeefschaal [aantal]                              | 1               |
| Stand. elektrische aansluiting                        |                 |
| Aantal fasen  | 0               |
| Spanning in V   | 0-0             |
| Frequentie in Hz                                      | 0-0             |
| Totale aansluitwaarde in kW                           | 0,00-0,00       |
| Zekering in A   | 0-0             |
| Afmetingen en gewicht                                 |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                         | 206             |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                        | 528             |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                         | 527             |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                         | 230             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                        | 540             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                         | 565             |
| Nettogewicht in kg                                    | 3,02            |
| Brutogewicht in kg                                    | 3,78            |