


KM 6367-1

Losse inductiekookplaat

met drie PowerFlex-kookzones voor maximale flexibiliteit en vermogen.



- Intuïtieve snelkeuze met getallenreeks – DirectControl
- Modern design – 792 mm breed voor een volledig vlakke inbouw
- Flexibel en snel – zes kookzones waarvan drie PowerFlex-kookzones
- Communicatie met de dampkap – automatische functie Con@ctivity
- Kortste aankooktijden – TwinBooster


EAN: 4002515520055 / Materiaalnummer: 09910820 / Oud Materiaalnummer: 26636792B

Verwarmingssoort	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Printdesign	LightPrint
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	6
PowerFlex-kookzones	
Aantal	6
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links in het midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. boostervermogen in W	3700
Max. vermogen in W	3400
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Midden
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. boostervermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. boostervermogen in W	4800
Max. vermogen in W	3400
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	DirectControl-frontbediening
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Rood
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookwekker	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•

KM 6367-1

Losse inductiekookplaat

met drie PowerFlex-kookzones voor maximale flexibiliteit en vermogen.



EAN: 4002515520055 / Materiaalnummer: 09910820 / Oud Materiaalnummer: 26636792B

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	792
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	512
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	770
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	490
Gewicht in kg	16
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	796
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	516
Totale aansluitwaarde in kW	11,00
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60


Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel	Ja
---------------	----

KM 6367-1

Losse inductiekookplaat


met drie PowerFlex-kookzones voor maximale flexibiliteit en vermogen.



KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Installation in granite or marble worktops

KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Cut-out for granite or marble worktops

KM 6367 PowerFlex (Installation drawing) – Installation in tiled and solid wood worktops



KM 6367-1 PowerFlex (Installation drawing)