

DOS G 80 ProfiLine  
Doseerpomp met slang  
met indicatie leeg reservoir voor de AutoDos van vloeibare reinigers.



- Geschikt voor alle bedrijfsafwasautomaten PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm zuigbuis voor cans van 5 en 10 l
- Dosering tot 55 Milliliter ml per minuut
- In te stellen via de bediening van de bedrijfsafwasautomaat

EAN: 4002515522943 / Materiaalnummer: 09971870 / Oud Materiaalnummer: 67747030D

Productcategorisatie	
Professionele vaatwassers met verswatersysteem	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Productcategorie	
Extern doseersysteem	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs
Opvoersnelheid in ml/60 sec.	55
Lengte van de zuigbuis in mm	333
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nulleiding	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-230
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	0,01
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	139
Buitenmaat, nettobreedte in mm	115
Buitenmaat, nettodiepte in mm	114
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	160
Nettogewicht in kg	2,80
Brutogewicht in kg	3,00