

PG 8591 [WW AD]

Thermodesinfector

met warm- & demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



- Capaciteit/charge bijv. 44 hand- en hoekstukken of 44 afzuigers
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Absoluut veilig – aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

EAN: 4002515559741 / Materiaalnummer: 10088720 / Oud Materiaalnummer: 63859121B

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
<b>Capaciteit</b>	
Afzuigers per belading [aantal]	44
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	44
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
<b>Besturing</b>	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Touch on Metal
Keuzetoetsen	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	7
Vrije programmaplaatsen [aantal]	2
Besturing op basis van A0-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,60
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoer pomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70

PG 8591 [WW AD]

Thermodesinfector

met warm- & demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & hetelucht droging DryPlus.



EAN: 4002515559741 / Materiaalnummer: 10088720 / Oud Materiaalnummer: 63859121B

Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Nettogewicht in kg	78
<b>Droogaggregaat</b>	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	600
Buitenmaat, nettodiepte in mm	600
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	675
Buitenmaat, brutodiepte in mm	745
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	85
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	1,65
<b>Programma's</b>	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Vario TD Denal +	•
Speciaal 93 °C – 10'	•
<b>Uitvoering</b>	
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
<b>Uitvoering</b>	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•

PG 8591 [WW AD]

Thermodesinfector

met warm- & demiwatersaansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002515559741 / Materiaalnummer: 10088720 / Oud Materiaalnummer: 63859121B

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304) •

#### Aansluitmogelijkheden

Seriële interface RS 232 (optie) •

WiFi via DataDiary (optie) •

Ethernetinterface (optie) •

Externe doseermodule •

#### Normen, keur- en kenmerken

VDE-teken (elektrische veiligheid) •

IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21 •

EN 61010-2-040 •

RoHS-richtlijn 2011/65/EU •

EU-medische hulpmiddelen klasse IIb •

#### Normen, keur- en kenmerken

EN 61010-1 •