

DA 3466

Telescopische dampkap
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Elegant design – vlak wasemscherm, 595 mm breed
- Zeer krachtig – 430 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515571057 / Materiaalnummer: 10105230 / Oud Materiaalnummer: 28346655B

Model	
Vlakschermdampkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 13-P
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	69,5
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	69,5
Categorie hydrodynamische efficiëntie	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	2 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	320 lx
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	150
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	240
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	430
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	35,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0

DA 3466

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002515571057 / Materiaalnummer: 10105230 / Oud Materiaalnummer: 28346655B

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 80

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 150

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 200

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 300

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 52,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 61,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 67,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 45,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 49,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

Technische gegevens

Breedte van kap in mm 595

Hoogte van kap in mm 34

Diepte van kap in mm 275

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 12,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Gearde stekker •

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,18

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant •

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150


Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter Nein

DA 3466

Telescopische dampkap

met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 3460, DA 3466 (installation drawing)